



MIDLAND G15 PRO

PMR 446

Das **MIDLAND G15 Pro** ist ein **professionelles** Funkgerät, welches sich durch das **ultrakompakte** und **robuste** Design ideal für den Einsatz unterwegs eignet.

Die **hochwertige** Technik befindet sich in einem robusten und **widerstandsfähigen** Gehäuse, sie gewährleistet **zuverlässige** Verbindungen und das Gerät kann mittels einer **optionalen** Software speziell für den Anwender programmiert werden.

Das bedeutet, dass alle Tasten, Kanäle und Funktionen ganz **leicht** verwaltet werden können.

KEY FEATURES

Wasser- und Staubdicht
nach IP67

Automatische Stromsparschaltung

50 CTCSS
und 105 DCS Kodierungen
für ungestörte Gespräche

32 PMR446 Kanäle
16 + 16 vorprogrammiert

PMR 446



AUCH ERHÄTLICH ALS

2er Handwerker-Kofferset
Art.Nr.: C1127.S6



MIDLAND G15 PRO

EIGENSCHAFTEN

- PMR 446 (500 mW)
- 32 Kanäle (16 voreingestellt)
- 50 CTCSS Kodierungstöne / 105 DCS Kennungstöne
- Wasser- und Staubdicht nach IP67
- erweiterter Frequenzbereich: 446,00625 bis 446,19375 MHz
- Sprachansage (der Funktionen)
- Freisprechfunktion (VOX) 10-stufig
- Ruftöne
- Sendezeitbegrenzung
- 22 Stunden Betriebszeit
- Energiesparfunktion
- Scan-Funktion
- Monitorfunktion
- Tastaturquittungston
- Roger beep
- Autom. Batteriesparmodus
- 2 Pin "Motorola"-Anschluss
- Gewicht: 227g (inkl. Akku)
- Maße: 105 x 50 x 32 mm



LIEFERUMFANG

G15 Pro mit Gürtelclip, Li-Ion Akkupack 1600 mAh, 1 x Steckernetzteil mit Stand-
ader, Kurzanleitung

Art.-Nr.: C1127.03

2er Security-Kofferset
Art.Nr.: C1127.S2



4er Security-Kofferset
Art.Nr.: C1127.S4



2er Security-Kofferset
Art.Nr.: C1127.S1



4er Security-Kofferset
Art.Nr.: C1127.S3



ALAN ELECTRONICS GMBH

Daimlerstraße 1g · D-63303 Dreieich
Tel.: +49(0)6103-9 48 10 Fax: +49(0)6103-94 81 60
info@albrecht-midland.de

Nikolaus-Otto-Str. 1 · D-22946 Trittau
Tel.: +49 (0)4154-84 90 · Fax: +49 (0)4154-84 91 00
kontakt@albrecht-midland.de · www.albrecht-midland.de