

Wandverteiler Kunststoff - VARIABOX - XXL



Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	89122
EAN	4024941206549
Produktgruppe	VARIABOX - XXL
Gehäuse	hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsdeckel mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close)
Bestückung	6 x CEE-Steckdose 16A 230V 3p 6h IP 44 geneigt

Artikelbeschreibung


Absicherung/Schutzmaßnahme	6 x C-Automat 16A 1p 6 x FI-Schalter 25/0,03A 2p auf vorziehbarer Tragschiene montiert
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten
Zusätzliche Informationen	Anschlußfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5x25 mm ² / Typ: C (für Schleifleitung geeignet) CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier Quick-Connect Anschlußtechnik Aufbau gemäß Z-Nr. Z120271
Vorschriften / Normen	DIN EN 61439-3
Schutzart	IP44
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Geräte-Höhe	650mm
Geräte-Breite	230mm
Geräte-Tiefe	145mm
RDF-Faktor	1
Nennstrom InA	32

Logistikdaten

Einzelgewicht	8,732 kg / Stück
Verpackungsart	Karton

Logistikdaten

Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941206549
Länge	690 mm
Breite	270 mm
Höhe	255 mm
Gewicht	9,146 kg
Volumen	47.506,5 ccm


Tiefenmaß/ depth X (mm)

Bezeichnung/ with	IP44	IP67
OTC-Klappe/ OTC operating window	180	180
Schutzk. Steckdose/domestic socket	162	205
CEE 16A 3p	200	200
CEE 16A 4p	204	202
CEE 16A 5p	207	205
CEE 32A 3p/4p	211	213
CEE 32A 5p	213	214
CEE 63A 3p/4p/5p	229	231