



LEP TASCHENLAMPE LUNALUX LEP FLASHLIGHT LUNALUX

Artikel-Nummer: 149606

► 1000 Lumen ► LEP ► Duales Batterie System ► IPX4

► 1000 lumen ► LEP ► Dual-Battery-Typ ► IPX4

Bedienungsanleitung / operation manual

Vielen Dank für Ihren Einkauf! Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf. / Thanks for your purchase! Please read these operating instructions before use and refer to them.

Lieferumfang: LEP Taschenlampe Lunalux
Content: LEP Flashlight Lunalux

Technische Daten / Technical Details	
Leuchtkraft / Luminous flux	1000 Lumen (High 100%), 500 Lumen (Medium 50%) 300 Lumen (Low 30%) Stroboskop, SOS
Laufzeit / Runtime	12 Std. / 12 hours 23 Std. / 23 hours 43 Std. / 43 hours 4,5 Std. / 4,5 hours, 6 Std / 6 hours
Leuchtstufen / Light levels	High, Medium, Low, Stroboskop, SOS
Leuchtweite / Beam distance	bis zu 1,2 km / up to 1.2 km
Ladezeit / Charging time	3 Stunden / 3 hours
Lichttechnologie / Light technology	LEP
Lichteinheiten / Light units	93.000 lx in 2 Metern, = 380.000 cd
Batterie / Battery	1x 26650 Lithium-Ionen Akku (inkl.) opt. 18650 Li-Ion o. 3x AAA Alkaline
Schutzklasse / Protection class	IPX4
Abmessungen / Dimensions	L175(200) x Ø48 (Lampenkopf) x Ø36 mm (Lampenkörper)
Gewicht / Weight	314 g inkl. 26650er-Akku

DE

INFORMATIONEN

- ① EIN/AUS Schalter + Auswahl der 5 Leuchtmodi
- ② LCD-Display zur Überprüfung des Batteriestands
- ③ Powerbank-Funktion USB-A, USB-C Ladeanschluss
- ④ Slide Focus

Material: Aluminium, Lichtquelle: LEP
Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku (inkl.)

WARNUNG:

- Schauen Sie nicht direkt in das Licht!
- Diese Leuchte ist kein Spielzeug! Von Säuglingen und Kleinkindern fernhalten!
- Kinder unter 6 Jahren sollten dieses Produkt nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

ACHTUNG

Verbrauchte Batterien und Akkus sind Sondermüll und müssen gemäß der nationalen Gesetzgebung entsorgt werden.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Die Bedingungen und Methoden bei Installation, Betrieb, Verwendung und Wartung dieses Produkts können von der energy inside GmbH nicht überwacht werden. Daher übernimmt die energy inside GmbH keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus fehlerhafter Verwendung und Betrieb ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Verpflichtung von Schadenersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, begrenzt auf den Rechnungswert unserer unmittelbar an dem Ereignis beteiligten Warenmenge. Es gelten die üblichen Gewährleistungsbedingungen.

©COPYRIGHT

energy inside GmbH: Jede Veröffentlichung, Weitergabe oder kommerzielle Verwendung bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. Alle in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten Artikelnamen und Abbildungen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Für Druckfehler, Änderungen und Irrtümer wird keine Haftung übernommen.

KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG

Hiermit erklärt die energy inside GmbH, dass sich das Produkt XCell LEP Taschenlampe LUNALUX in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der EG-Richtlinie Niederspannung (2006/95/EG, der EMV-Richtlinie (2004/108/EG) und der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) befindet.

Die ausführliche Konformitätserklärung kann unter folgender Postadresse angefordert werden: energy inside GmbH, Ludwig-Elisbets-Straße 8, D-97616 Salz, Germany, www.energyinside.de, WEEE-Reg.-Nr. DE 95037264

GB

INFORMATION

- ① ON/OFF switch + selection of the 5 light modes
- ② 2 LCD display for checking the battery level
- ③ Power bank function USB-A, USB-C charging port
- ④ Slide focus

Material: aluminum, light source: LEP
Power supply: Lithium-ion batteries (integrated)

WARNING:

- DO NOT look directly into the light!
- This is not a toy and should not be handled by infants or children!
- Children under 6 years old should not use this product without adult supervision.

ATTENTION

Used batteries and accumulators are hazardous waste and must be disposed according to national legislation.

DISCLAIMER

The conditions and methods of installation, operation, use and maintenance of this product can not be monitored by the energy inside GmbH. Therefore, the energy inside GmbH assumes no responsibility for any loss, damage or expense arising from the improper use or operation of or relating in any way. Where permitted by law, the obligation of compensation, regardless of the legal reason, limited to the invoice value of our goods quantity directly involved in the event. The usual warranty terms are applied. Thus, the product may only be used properly and not be disassembled.

©COPYRIGHT

energy inside GmbH: Any publication, distribution or commercial use requires our written permission. All products names and diagrams in this manual are the property of their respective owners. No liability is accepted for printing errors, changes and errors.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby the energy inside GmbH declares that the product XCell LEP Flashlight LUNALUX in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the EC Low-Voltage Directive (2006/95/EC), the EMC Directive (2004/108/EC) and the RoHS Directive (2011/65/EU) is located.

The detailed declaration of conformity available at the following Postal address be requested: energy inside GmbH, Ludwig-Elisbets-Straße 8, D-97616 Salz, Germany, www.energyinside.de, WEEE-Reg.-Nr. DE 95037264

energy inside GmbH
Ludwig-Elisbets-Straße 8,
D-97616 Salz, Germany
www.energyinside.de
WEEE-Reg.-Nr. DE 95037264

Made in China





LEP ZAKLAMP LUNALUX LEP LAMPE DE POCHE LUNALUX

Artikelnummer: 149606 / Référence: 149606

- 1000 Lumen ► LEP ► Dubbel accusysteem ► IPX4
- 1000 lumen ► LEP ► Système de batterie double ► IP44

Gebruiksaanwijzing / Mode d'emploi

Hartelijk dank voor uw aanschaf! Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor gebruik en bewaar hem op een veilige plaats. / Merci pour votre achat ! Avant la première utilisation, veuillez lire minutieusement le mode d'emploi et conservez-le précautionneusement.

Leveringsomvang: LEP ZAKlamp Lunalux
Contenu de la livraison: LEP Lampe de poche Lunalux

Technische gegevens / Caractéristiques techniques	
Luminositeit / Luminosité	1000 Lumen (High 100%), 500 Lumen (Medium 50%) 300 Lumen (Low 30%) Stroboskop, SOS
Looptijd / Durée de fonctionnement	12 uur / 12 heures 23 uur / 23 heures 43 uur / 43 heures 4,5 uur / 4,5 heures, 6 uur / 6 heures
Lichtniveaus / Niveaux d'éclairage	High, Medium, Low, Stroboskop, SOS
Lichtgevend bereik / Distance d'éclairage	tot 1,2 km / jusqu'à 1,2 km
Oplaadtijd / Temps de charge	3 uur / 3 heures
Verlichtingstechnologie / Technologie de l'éclairage	LEP
Lichte eenheden / Unités d'éclairage	93.000 lx in 2 meter, = 380.000 cd 93.000 lx à 2 mètres, = 380.000 cd
Batterij / Batterie	1x 26650 Lithium-Ionen Akku (incl.) opt. 18650 Li-Ion o. 3x AAA Alkaline
Beschermingsklasse / Classe de protection	IPX4
Afmetingen / Dimensions	L175(200) x Ø48 (Lampkop / Tête de lampe) x Ø36 mm (Lamphuis / Corps de la lampe)
Gewicht / Poids	314 g incl. 26650er-Akku

NL

INFORMATIE

- 1 AAN/UIT-schakelaar + keuze uit 5 lichtstanden
- 2 LCD-scherm voor controle van het batterijniveau
- 3 Powerbank-functie USB-A, USB-C oplaadpoort
- 4 Schuif scherpstelling

Materiaal: Aluminium, Lichtquelle: LEP
Voeding: Lithium-ionen-Akku (incl.)

WAARSCHUWING:

- Kijk niet rechtstreeks in het lampje!
- Dit lampje is geen speelgoed! Uit de buurt houden van baby's en kleine kinderen!
- Kinderen jonger dan 6 jaar mogen dit product niet gebruiken zonder toezicht van een volwassene.

LET OP

Gebruikte batterijen en accu's zijn speciaal afval en moeten volgens de nationale wetgeving worden verwijderd.

DISCLAIMER

De omstandigheden en methoden tijdens installatie, bediening, gebruik en onderhoud van dit product kunnen door energy inside GmbH niet worden gecontroleerd. Daarom aanvaardt energy inside GmbH geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met onjuist gebruik en onjuiste bediening. Voor zover wettelijk toegestaan, is de verplichting tot schadevergoeding, ongeacht de rechtsgrond, beperkt tot de factuurwaarde van onze hoeveelheid goederen die rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken zijn. De gebruikelijke garantievoorzieningen zijn van toepassing.

©COPYRIGHT

energy inside GmbH: Voor elke publicatie, overdracht of commercieel gebruik is onze schriftelijke toestemming vereist. Alle in deze gebruiksaanwijzing genoemde artikelnamen en afbeeldingen zijn eigendom van de desbetreffende fabrikant. Voor drukfouten, wijzigingen en onjuistheden wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart energy inside GmbH dat het product XCell LEP Zaklamp LUNALUX in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de EG-Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG), de EMC-richtlijn (2004/108/EG) en de RoHS-richtlijn (2011/65/EU).

De gedetailleerde conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd op het volgende postadres: energy inside GmbH, Ludwig-Elsbett-Straße 8, D-97616 Salzg, Duitsland, www.energyinside.de, WEEE-reg.nr. DE 95037264

FR

INFORMATIONS

- 1 Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT + sélection des 5 modes d'éclairage
- 2 Écran LCD pour vérifier le niveau de la batterie
- 3 Fonction powerbank USB-A, port de charge USB-C
- 4 Slide Focus

Matériau : aluminium, Source lumineuse : LEP
alimentation électrique : Batterie au lithium-ion (incl.)

AVERTISSEMENT:

- Ne regardez pas directement la lumière !
- Cette lampe n'est pas un jouet ! Tenir à l'écart des nourrissons et des jeunes enfants!
- Les enfants de moins de 6 ans ne doivent pas utiliser ce produit sans la surveillance d'un adulte.

ATTENTION

Les piles et batteries usagées sont des déchets spéciaux qui doivent être éliminés conformément à la législation nationale.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Les conditions et méthodes d'installation, de fonctionnement, d'utilisation et de maintenance de ce produit ne peuvent pas être surveillées par energy inside GmbH. Par conséquent, energy inside GmbH décline toute responsabilité quant aux pertes, dommages ou coûts qui résulteraient d'une utilisation et d'un fonctionnement incorrects ou leur seraient liés. Dans la mesure permise par la loi, l'obligation d'indemnisation, quel qu'en soit la raison juridique, est limitée à la valeur facturée de notre quantité de marchandises directement impliquées dans l'événement. Les conditions de garantie habituelles s'appliquent.

©COPYRIGHT

energy inside GmbH : Toute publication, transmission ou utilisation commerciale doit faire l'objet d'une autorisation écrite de notre part. Tous les noms d'articles et illustrations figurant dans ce mode d'emploi sont la propriété du fabricant respectif. Nous déclinons toute responsabilité en cas de coquilles, de modifications ou d'erreurs.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, la société energy inside GmbH déclare que le produit XCell LEP Lampe de poche LUNALUX est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions applicables de la directive CE basse tension (2006/95/CE), de la directive CEM (2004/108/CE) et de la directive RoHS (2011/65/UE).

La déclaration de conformité détaillée est disponible sur demande à l'adresse postale suivante : energy inside GmbH, Ludwig-Elsbett-Straße 8, D-97616 Salzg, Allemagne, www.energyinside.de, n° d'immat. WEEE DE 95037264

energy inside GmbH
Ludwig-Elsbett-Straße 8,
D-97616 Salzg, Germany
www.energyinside.de
WEEE-Reg.-Nr. DE 95037264

