



Einhell

PROFESSIONAL



Akku-Schlagbohrschrauber

TP-CD 18/80 Li-i BL - Solo

Art.-Nr.: 4514305

Ident.-Nr.: 21013

EAN-Code: 4006825672183

Der Einhell Professional Akku-Schlagbohrschrauber TP-CD 18/80 Li-i BL - Solo ist die perfekte Ergänzung in jeder Werkstatt und ist Teil der Power X-Change Familie. Angetrieben wird das Gerät von dem Einhell PurePOWER Brushless Motor für mehr Kraft und längere Laufzeit. Nach Online-Registrierung gelten 10 Jahre Garantie auf den Motor. Die zusätzliche Schlagbohrfunktion hilft bei Arbeiten an widerstandsfähigen Materialien wie Stein oder Beton. Mit dem 2-Gang Getriebe und der Drehzahl elektronik kann materialgerecht gearbeitet werden. Das hohe Drehmoment von 80 Nm ist in 20 Drehmomentstufen einstellbar. LED-Licht und Gürtelclip sorgen für Komfort. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1 x 18 V Akku notwendig
- Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit
- PurePOWER Brushless – 10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Stein- und Mauerwerk
- Hochwertiges 13 mm Schnellspannbohrfutter aus Metall
- Drehzahl elektronik für materialgerechtes Arbeiten
- 2-Gang Getriebe zum kraftvollen Schrauben und schnellen Bohren
- Ergonomisches Design mit Softgrip für angenehmes Arbeiten
- Gelenkschonendes Arbeiten dank Zusatzhandgriff
- Gürtelclip zur sicheren Anbringung des Geräts am Gürtel
- Integriertes LED Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| - Anzahl Gänge | 2 |
| - Leerlaufdrehzahl (Gang 1) | 0-500 min ⁻¹ |
| - Leerlaufdrehzahl (Gang 2) | 0-1800 min ⁻¹ |
| - Max. Drehmoment hart | 80 Nm |
| - Anzahl Drehmomentstufen | 20+1+1 settings |
| - Bohrfutter | 13 mm Einhäusig |
| - Bohrleistung in Beton | 13 mm |
| - Schlagzahl (Gang 1) | 0-8000 min ⁻¹ |
| - Schlagzahl (Gang 2) | 0-28800 min ⁻¹ |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 1.43 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 1.91 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 78 x 212 x 254 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 5 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 9.9 kg |
| - Maße Exportkarton | 410 x 273 x 245 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 4970 10390 |



Als Sonderzubehör erhältlich



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change
Plus Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



4,0 Ah Power X-Change Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



3er Set POWERBOX Kassetten
Akku-Schlagbohrmaschinen-
Zubeh
Art.-Nr.: 49109157
EAN-Code: 4009311091574



Bitsatz 34 tlg. S-Box
Akku-Bohrschrauber-Zubehör
Art.-Nr.: 49108801
EAN-Code: 4009311088017
Einhell Accessory



Bit-Bohrerbox 39tlg. L-Box
Akku-Bohrschrauber-Zubehör
Art.-Nr.: 49108956
EAN-Code: 4009311089564
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197



2,0 Ah Power X-Change Akku
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



Bit-Bohrerbox 22tlg. S-Box
Akku-Bohrschrauber-Zubehör
Art.-Nr.: 49108806
EAN-Code: 4009311088062
Einhell Accessory



Bit-Bohrerbox 39tlg. L-Box
Akku-Bohrschrauber-Zubehör
Art.-Nr.: 49108911
EAN-Code: 4009311089113
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Ein Akku Für alle Fälle

Schrauben¹
(Stück)

1.5 Ah	210
2.0 Ah	280
2.5 Ah	350
3.0 Ah	420
4.0 Ah	560
5.2 Ah	730
6.0 Ah	840
8.0 Ah	1120

Testaufbau:

1) Holz - 6x60mm