



Einhell

PROFESSIONAL



Akku-Rasenmäher

GP-CM 36/450

Art.-Nr.: 3413292

Ident.-Nr.: 21013

EAN-Code: 4006825672961

Der Einhell Akku-Mäher GP-CM 36/450 ist der perfekte Helfer bei der Rasenpflege, empfohlen bis 450 m². Angetrieben wird das Gerät von dem Einhell PurePOWER Brushless Motor für mehr Kraft und längere Laufzeit. Nach Online-Registrierung gelten 10 Jahre Garantie auf den Motor. Zwei 4,0 Ah System-Akkus liefern die Energie, drei LED's zeigen den Füllstand. Die Akkus sind für alle PXC-Geräte verwendbar. 6-stufige Schnitthöhenverstellung (25-75 mm), 38 cm Schnittbreite und Rasenkamm für randnahes Mähen helfen beim Gestalten. Für das angenehme Arbeiten sorgen der teleskopierbare, klappbare Führungsholm aus stabilem Aluminium. Zum Lieferumfang gehören 2 Akkus, Twincharger und Mulchkeil.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 2 x 18 V Batterie notwendig
- TWIN-PACK Technologie: 2 x 18 V Power X-Change Akkus - mehr Power
- Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit
- PurePOWER Brushless – 10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung
- 6-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung (25 - 75 mm)
- Integrierter Tragegriff für einen einfachen Transport
- Praktisches Verstauen dank klappbarem Führungsholm
- Individuell höhenverstellbarer Führungsholm
- 45 Liter Grasfangsack mit Füllstandsanzeige
- Integrierter Rasenkamm ermöglicht randnahes Mähen
- Highwheeler mit rasenschonenden großflächigen Rädern
- Empfohlen für Rasenflächen bis 450 m²
- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2,5 Ah Akkus und größer
- Inkl. Mulchkeil für natürliches Düngen des Rasens
- Lieferung inkl. 2 x 4,0 Ah Akkus und 1 x Ladegerät



Technische Daten

- Akku	18 V (2x) 4000 mAh Li-Ion
- Ladezeit	75min
- Leerlaufdrehzahl	3400 min ⁻¹
- Schnittbreite	38 cm
- Schnitthöhenverstellung	6 25-75 m Zentral
- Fangbehältervolumen	45 L
- Raddurchmesser vorne	150 mm
- Raddurchmesser hinten	220 mm



Logistische Daten

- Bruttogewicht (kg)	19
- Produktgewicht (kg)	15.2
- Maße Einzelverpackung	960 x 435 x 370 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	19 kg
- Maße Exportkarton	960 x 435 x 370 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	184 376 438



Als Sonderzubehör erhältlich

	Ersatzmesser GE-CM 36/37+38 Rasenmäher-Zubehör Art.-Nr.: 3405486 EAN-Code: 4006825635843 Einhell Accessory		18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus Akku Art.-Nr.: 4511502 EAN-Code: 4006825644210 Einhell Accessory
	18V 2,5Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512097 EAN-Code: 4006825646962 Einhell Accessory		18V 4,0Ah Power X-Change 1 Akku Art.-Nr.: 4511396 EAN-Code: 4006825610376 Einhell Accessory
	18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1 PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512042 EAN-Code: 4006825613704 Einhell Accessory		Power X-Quattrocharger 4A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512102 EAN-Code: 4006825649536 Einhell Accessory
	18V 2,5Ah Power X-Change Akku Art.-Nr.: 4511516 EAN-Code: 4006825650518 Einhell Accessory		Power X-Fastcharger 4A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512103 EAN-Code: 4006825650228 Einhell Accessory
	2x 5,2Ah & Twincharger Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512108 EAN-Code: 4006825652376 Einhell Accessory		Power X-Twincharger 3A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512069 EAN-Code: 4006825629729 Einhell Accessory
	18V 3,0 Ah Power-X-Change 1 Akku Art.-Nr.: 4511341 EAN-Code: 4006825590593 Einhell Accessory		18V Battery Charger 3,0A - PXC PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4514095 EAN-Code: 4006825655292 Einhell Accessory
	Power X-Car Charger 3A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512113 EAN-Code: 4006825655377 Einhell Accessory		2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1 PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512112 EAN-Code: 4006825655766 Einhell Accessory
	2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack Akku Art.-Nr.: 4511526 EAN-Code: 4006825656695 Einhell Accessory		5,2Ah & 4A Fastcharger PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512114 EAN-Code: 4006825656787 Einhell Accessory
	PXC Akku-Wandhalterung PXC-Akku-Zubehör Art.-Nr.: 4514155 EAN-Code: 4006825658774 Einhell Accessory		2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1 Akku Art.-Nr.: 4511489 EAN-Code: 4006825638578 Einhell Accessory
	18V 4,0Ah Power-X-Change Plus Akku Art.-Nr.: 4511553 EAN-Code: 4006825660869 Einhell Accessory		Power X-Boostcharger 6A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512064 EAN-Code: 4006825629019 Einhell Accessory
	18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus Akku Art.-Nr.: 4511600 EAN-Code: 4006825665055 Einhell Accessory		18V 5,2Ah Power X-Change Plus Akku Art.-Nr.: 4511437 EAN-Code: 4006825616606 Einhell Accessory
	18V 3,0Ah Power X-Change Plus Akku Art.-Nr.: 4511501 EAN-Code: 4006825644197 Einhell Accessory		

Akku-Laufzeiten



Rasenmähen¹
(m²)

Ein Akku Für alle Fälle

1.5 Ah	250
2.0 Ah	300
2.5 Ah	330
3.0 Ah	400
4.0 Ah	450
5.2 Ah	700
6.0 Ah	800
8.0 Ah	900

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2.5 Ah verwenden

Testaufbau:

1) Rasen