

# MOJO30W

GaN-Universalschnellladegerät mit zwei Anschlüssen  
Effizient und sicher dank GaN - Technologie



Überspannungsschutz



Kurzschlußschutz



Überhitzungsschutz



1 x USB C +  
1 x USB A



GaN  
Technologie

## MOJO 30W 2 Ports PD 3.0 GaN Ladegerät Effizient und sicher dank GaN - Technologie

VERICO´s MOJO 2 Port PD 3.0 GaN Ladegerät liefert schnell und effizient Energie für Deine Geräte. Durch die GaN - Technologie ist es besonders leicht und klein. Das macht es einfach, es überall zu nutzen, wo Energie benötigt wird.



## Lade zeitgleich bis zu 2 Geräte

VERICO´s USB-C GaN Ladegerät ausgestattet mit 1 USB-C Ports und 1 USB-A Port liefert starke 30W Ladeleistung; genug für die Schnellladung von Smartphones, Tablets und Laptops- alles mit nur einem Ladegerät.



Kompatibel mit Apple iPhones und Tablets, die ein USB-C to Lightning Kabel nutzen.  
Kompatibel mit Android Smartphones und Tablets, die ein USB-C to USB-C oder USB-A Kabel nutzen.

## MOJO 30W 2 Ports PD 3.0 GaN Ladegerät Effizient und sicher dank GaN - Technologie

# 1

1 Anschluss, maximale Leistung

USB Type C  
5V~3A, 9V~3A, 12V~2.5A

USB Type A  
5V~3A, 9V~3A, 12V~2.5A




Max. Leistung 30W



# 2

2 Anschlüsse, maximale Leistung

USB Type A + C  
5V~1.7A + 5V~1.7A



8.5W

8.5W

Die nutzbare maximale Ladeleistung ist abhängig vom Ladeprotokoll des jeweiligen angeschlossenen Gerätes.

Kompatibel mit Apple iPhones und Tablets, die ein USB-C to Lightning Kabel nutzen.

Kompatibel mit Android Smartphones und Tablets, die ein USB-C to USB-C oder USB-A Kabel nutzen.


## Schnelles Aufladen

Das VERICO MOJO USB-C Ladegerät bietet extreme Ladeleistungen. Mit der aktuellen GaN PD 3.0 Technologie liefert der MOJO 30W Lader **30W Power**, um bspw. Dein MacBook Pro/Air oder andere USB-C Geräte mit maximaler Leistung superschnell wieder aufzuladen.



Nutzt automatisch die jeweils maximale Ladegeschwindigkeit für Deine Geräte.

Die Schnellladefunktion kann Geräte innerhalb von 30 Minuten auf bis zu 80 Prozent aufladen.



## Transportabel und perfekt auf Reisen.

Das VERICO USB-C GaN Ladegerät kann aufgrund seiner Spannungscompatibilität zu 110-240 V- Netzen weltweit genutzt werden.



# MOJO30W

GaN-Universalschnellladegerät mit 2 Anschlüssen  
Effizient und sicher dank GaN - Technologie

Eingang:110-240V~50/60Hz 1.5A

Ausgangsleistung: 30.0W Max

USB-C Ausgang: 5V~3A, 9V~3A, 12V~2.5A

USB-A Ausgang: 5V~3A, 9V~3A, 12V~2.5A

USB-A+USB-CAusgang: 5V~1.7A+5V~1.7A

Abmessungen: 35mm x 40mm x 45mm

Gewicht: 67.5g

Garantie: 2 Jahre

Kompatibel mit Apple iPhones und Tablets, die ein USB-C to Lightning Kabel nutzen. Kompatibel mit Android Smartphones und Tablets, die ein USB-C to USB-C oder USB-A Kabel nutzen.

Packungsinhalt:

Verico MOJO 30W PD GaN Ladegerät x 1

