



# Einhell

## EXPERT

### POWER X-CHANGE

Akku-Winkelbohrmaschine

**TE-AD 18 Li - Solo**

**Art.-Nr.: 4514290**

Ident.-Nr.: 21012

EAN-Code: 4006825671995

Die Einhell Akku-Winkelbohrmaschine TE-AD 18 Li-Solo ist ein handliches Gerät zum Schrauben und Bohren an Engstellen. Schwer zugängliche Stellen und Nischen erreicht die Winkelbohrmaschine dank ihrer kompakten Bauform und der drehbaren Batterieaufnahme problemlos. Der großflächige Schalter ermöglicht diverse Griffpositionen. Als Mitglied der Power X-Change Familie ist die Akku-Winkelbohrmaschine mit allen Akkus und Ladegeräten der Systemfamilie kombinierbar. Der Winkelschrauber verfügt über ein Metallgetriebe, 45 Nm Drehmoment, eine Drehzahlregulierung, ein 10 mm Schnellspannbohrfutter, ein integriertes LED-Licht und einen Rechts- und Linkslauf. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Akku notwendig
- Drehbare Batterieaufnahme für flexiblen Einsatz
- Handliche Bauform optimal für schwer zugängliche Stellen
- Winkelbohrmaschine zur Arbeit an engen Stellen und in Nischen
- Großflächiger Schalter für verschiedene Griffpositionen
- Präzise regulierbare Drehzahl-Elektronik
- Integriertes LED-Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- Hochwertiges 10 mm Schnellspannbohrfutter
- Rechts- und Linkslauf
- Robustes Metallgetriebe für lange Lebensdauer
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)



## Technische Daten

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| - Leerlaufdrehzahl         | 1100 min <sup>-1</sup> |
| - Max. Drehmoment hart     | 45 Nm                  |
| - Max. Bohrfutterkapazität | 10 mm                  |
| - Bohrfutter               | Einhülzig              |



## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg)             | 1.22               |
| - Bruttogewicht (kg)              | 1.65               |
| - Maße Einzelverpackung           | 127 x 85 x 327 mm  |
| - Stück pro Exportkarton          | 5 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 8.76 kg            |
| - Maße Exportkarton               | 440 x 140 x 345 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 6585   13645       |



## Als Sonderzubehör erhältlich



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511502  
EAN-Code: 4006825644210



18V 2,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512097  
EAN-Code: 4006825646962  
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512102  
EAN-Code: 4006825649536  
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512103  
EAN-Code: 4006825650228  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511341  
EAN-Code: 4006825590593  
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512113  
EAN-Code: 4006825655377  
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512112  
EAN-Code: 4006825655766  
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack  
Akku  
Art.-Nr.: 4511526  
EAN-Code: 4006825656695  
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512114  
EAN-Code: 4006825656787  
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511501  
EAN-Code: 4006825644197  
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511600  
EAN-Code: 4006825665055  
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511553  
EAN-Code: 4006825660869  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512040  
EAN-Code: 4006825613681  
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory

## Akku-Laufzeiten



Schrauben<sup>1</sup>  
(Stück)

Ein Akku Für alle Fälle

Akku Kapazität	Schrauben <sup>1</sup> (Stück)
1.5 Ah	155
2.0 Ah	205
2.5 Ah	260
3.0 Ah	310
4.0 Ah	415
5.2 Ah	535
6.0 Ah	620
8.0 Ah	830

Testaufbau:

1) Holz - 6x60mm