



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Streuwagen

GE-SR 18/22 Li-Solo

Art.-Nr.: 3415430

Ident.-Nr.: 21013

EAN-Code: 4006825673142

Der Einhell Akku-Streuwagen GE-SR 18/22 Li-Solo eignet sich ganzjährig zum gleichmäßigen Verteilen von trockenem Streugut wie Samen, Saatgut, Dünger oder Streusalz. Als Mitglied der Power X-Change Familie kann der Streuwagen mit allen Power X-Change Akkus und Ladegeräten kombiniert werden. Die Streumenge ist 6-stufig regulierbar und die Streugeschwindigkeit kann dank der elektronischen Drehzahlregulierung in 6 Stufen eingestellt werden. Auch die Streubreite kann individuell von 1,5 bis 6 Meter angepasst werden. Der Behälter fasst bis zu 22 Liter Streugut. Dank der großen Räder und dem ergonomischen Schubbügel lässt sich der Akku-Streuwagen optimal führen. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Ausstattung



- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Akku notwendig
- 6-stufige, elektronisch einstellbare Streugeschwindigkeit
- 6-stufig regulierbare Streumenge
- Großer Streugutbehälter mit 22 Liter Volumen
- Individuell einstellbare Streubreite bis 6 Meter
- Ganzjährige Nutzung möglich: Dünger, Rasensamen, Streusalz
- Großer Schubbügel für exaktes, bequemes Manövrieren
- Optimales Handling dank großer Räder
- Ergonomische und sichere Handhabung dank Softgrip
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| - Volt | 18 V |
| - Streubreite min. | 1.5 m |
| - Streubreite max. | 6 m |
| - Streumengeneinstellung (Stufen) | 6 |
| - Drehzahlregulierung (Stufen) | 6 Stufen |

Logistische Daten

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 6.43 |
| - Bruttogewicht (kg) | 9.03 |
| - Maße Einzelverpackung | 470 x 440 x 520 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 9.03 kg |



Als Sonderzubehör erhältlich



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



PXC Akku-Wandhalterung
PXC-Akku-Zubehör
Art.-Nr.: 4514155
EAN-Code: 4006825658774
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512108
EAN-Code: 4006825652376
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4514095
EAN-Code: 4006825655292
Einhell Accessory