

BD 17/5 C EP

Kompakte, netzbetriebene Scheuermaschine BD 17/5 C mit Scheibentechnik zum Schrubben, Shampooen, Polieren und Kristallisieren von kleinen Flächen wie Treppenstufen oder Fensterbänken.



Bestell-Nr.

1.737-107.0

- Für Fensterbänke, Treppen etc.
- Horizontal-/Vertikalreinigung
- Optional: Führungsstange und Tank

Technische Daten

| | | |
|-------------------------|--------|---------------------|
| EAN-Code | | 4054278103921 |
| Antriebsart | | Netzbetrieb |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 170 - 200 |
| Bürstendrehzahl | U/min | 0 - 450 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 69 |
| Stromart | V / Hz | 220 - 230 / 50 - 60 |
| Gewicht (mit Zubehör) | kg | 5,6 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 330 × 136 × 290 |

Ausstattung

| | | |
|-------------------------------------|---|-----|
| Einstellbare Bürstengeschwindigkeit | | ■ |
| Netzbetrieb | | ■ |
| Tank optional | l | 2,5 |

■ Im Lieferumfang enthalten.



Leicht und kompakt

- Geeignet für kleine Flächen wie Treppenstufen oder Fensterbänke.
- Für einfachen Transport.



Drehzahlregulierung

- Anpassung der Drehzahl auf die jeweilige Reinigungsaufgabe.



Optional erhältliche Eckenbürste

- Für randnahes Arbeiten bis in die Ecken. (Mit der optional erhältlichen Eckenbürste kann gleichzeitig horizontal und vertikal gearbeitet werden).


ZUBEHÖR VON BD 17/5 C EP 1.737-107.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----------------|--|--------------------------|
| SCHEIBENBÜRSTEN | | | |
| Polierbürste, weich, natur, 170 mm | 1 6.994-114.0 | Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge. | <input type="checkbox"/> |
| Winkelbürste, hart, grün, 170 mm | 2 6.994-128.0 | Grün, zur besseren Erreichbarkeit von Winkeln, zur Grundreinigung. | <input type="checkbox"/> |
| Winkelbürste, mittel, rot, 170 mm | 3 6.994-127.0 | Rot, zur besseren Erreichbarkeit von Winkeln, für alle Oberflächen. | <input type="checkbox"/> |
| Scheibenbürste, mittel, rot, 170 mm | 4 6.994-112.0 | Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung. | <input type="checkbox"/> |
| Scheibenbürste, hart, grün, 170 mm | 5 6.994-113.0 | Grün, zur Grundreinigung. | <input type="checkbox"/> |
| Scheibenbürste, weich, natur, 200 mm | 6 6.994-118.0 | Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge. | <input type="checkbox"/> |
| Scheibenbürste, mittel, rot, 200 mm | 7 6.994-116.0 | Unterhaltsreinigung leicht gemacht - mit der roten Standard-Scheibenbürste. | <input type="checkbox"/> |
| Scheibenbürste, hart, schwarz, 200 mm | 8 6.994-117.0 | Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. | <input type="checkbox"/> |
| Shampooierbürste, mittelweich, blau, 170 mm | 9 6.994-115.0 | Für Teppichböden. | <input type="checkbox"/> |
| SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER | | | |
| Mikrofaserpads | | | |
| Mikrofaserpad, weiß, 170 mm, 5 x | 10 6.905-189.0 | Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet. | <input type="checkbox"/> |
| Pads | | | |
| Pad, sehr weich, weiß, 170 mm, 1 x | 11 6.994-120.0 | Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz. | <input type="checkbox"/> |
| Pad, weich, beige, 170 mm, 1 x | 12 6.994-124.0 | Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern. | <input type="checkbox"/> |
| Pad, mittelweich, rot, 170 mm, 1 x | 13 6.994-122.0 | Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung. | <input type="checkbox"/> |
| Pad, mittelhart, grün, 170 mm, 1 x | 14 6.994-123.0 | Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BD 17/5 C EP 1.737-107.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER | | | | |
| Pads | | | | |
| Pad, hart, schwarz, 170 mm, 1 x | 15 | 6.994-121.0 | Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. | <input type="checkbox"/> |
| Padtreibteller | | | | |
| Padtreibteller, 170 mm | 16 | 6.994-119.0 | Einfach zu montierender Padtreibteller für die Treppenreinigungsmaschine BD 17/5. Zur Reinigung mit Pads mit 170 mm Durchmesser. | <input type="checkbox"/> |
| Melaminpads | | | | |
| Melaminpad, grau / weiß, 170 mm, 2 x | 17 | 6.371-354.0 | Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbodenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpads | | | | |
| Diamantpad, mittel, gelb, 152 mm, 5 x | 18 | 6.371-242.0 | Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, grob, weiß, 152 mm, 5 x | 19 | 6.371-243.0 | Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, fein, grün, 152 mm, 5 x | 20 | 6.371-241.0 | Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar. | <input type="checkbox"/> |
| SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN | | | | |
| Sonstiges | | | | |
| ABS Tank kpl. BD 17/5 | 21 | 2.644-023.0 | Führungsstange inklusive Frischwassertank für unsere Scheuermaschine BD 17/5. Erlaubt bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten im Stehen. | <input type="checkbox"/> |
| Spritzschutz | 22 | 6.994-129.0 | Verhindert das Verspritzen der Reinigungsflotte bei maximaler Drehzahl. Für Bürsten mit 170 oder 200 mm Durchmesser. | <input type="checkbox"/> |
| Verlängerungskabel | 23 | 6.647-022.0 | Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm ² . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz. | <input type="checkbox"/> |
| SPRÜHGERÄTE | | | | |
| Pumpsprühflasche | 24 | 6.394-409.0 | Die 1-Liter-Pumpsprühflasche - inklusive Pumpe und Druckbehälter - ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.