

QUANTOOL

ARBEITSSCHEINWERFER
WORKING LIGHT
Q30600

QUANTOOL

Maximale Ausleuchtung
des Arbeitsbereiches



QUANTOOL

Faltbares Trilight



QUANTOOL

ARBEITSSCHEINWERFER
WORKING LIGHT
Q30600


QUANTOOL

Neigungswinkel
bis zu 90 Grad



Horizontale Drehung
bis zu 180 Grad

Drei Modi:
Ein, Aus & Dimmen




Eigenschaften & Zubehör / Features & Accessories:

- 3 Leuchtfunktionen / 3 functions: alle / all, außen / outside, Zentral-Spot / center spot
- alle Funktionen dimmbar / all functions dimmable
- Kopf um 90° schwenkbar / head 90° tiltable, Außenleuchten um 180° drehbar / outside lamps 180° rotatable
- Helligkeit / Brightness: 500 - 3500 lm
- Leistung / Performance: 35 W
- Farbtemperatur / Temperature: 6000 - 7000 K
- Spritzwasser-geschützt / Splash-protected: IP54
- Leuchtdauer / Duration: 2 - 8 Std. / hrs.
- 4 x 3,7 V Li-Ion, 1800 mAh, Ladestandanzeige / battery-indicator
- Ladezeit / Charging time: 6 Std. / hrs.
- USB-Ausgang / USB output: 5V / 2A
- Größe / Size: 362 x 165 x 410 mm
- Gewinde für Stativ-Montage / thread for tripod
- inkl. 1 m USB-C-Kabel / incl. 1 m USB-C cable



+49 (0) 2191 37 14 71
MO - FR 8-17H



Auf dieses Werkzeug gehen wir Ihnen eine Garantie von 10 Jahren ab Kaufdatum. Als Garantieschein genügt der Kassenschein.

Während der Garantiezeit garantieren wir:

- kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
- kostenlosen Ersatz aller schadhafter Teile
- kostenlosen, fachmännischen Service

Voraussetzung zur Garantieübernahme: Schäden, die durch Material- oder Produktionsfehler am Werkzeug entstanden sind, werden durch unangelegliche Ersatzlieferung oder Reparatur beseitigt. Ein genereller Anspruch auf Ersatzlieferung besteht nicht. Senden Sie das defekte Werkzeug an:

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE GmbH
Lempstraße 24 • 42859 Remscheid •
www.br-mannesmann.com

- UK Working light 3-bladed lamp
- FR Lampe à 3 pales lumière fonctionnelle
- ES Lámpara de 3 pales de luz de trabajo
- NL Werklamp 3-bladige lamp
- HR Radno svjetlo lampas s 3 oštrice
- PT Luz de trabalho lâmpada de 3 lâminas

powered by
MANNESMANN



Art-Nr.: Q30600



4 003315 855491
BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE GMBH
LEMPSTR. 24 • 42859 REMSCHEID • GERMANY



QUALITÄT
Hochwertiger
Arbeitsscheinwerfer aus
unserem Sortiment



GARANTIE
10 Jahre
Garantie auf den
Arbeitsscheinwerfer

10 JAHRE GARANTIE