



Ein Intel® i3 SDM-L-Slot-PC mit Windows® 11, der eine 4K-Auflösung (3840x2160) unterstützt

Dieser Mini-SDM-L-PC mit Intel® Core™ i3-Prozessor verwandelt Ihren iiyama Großformat-Display der ProLite LH54-Serie und LH75-Serie (50" und größer) in eine stand-alone Lösung. Er ist mit einem leistungsstarken Intel®-Prozessor, integrierter Ultra HD-Grafik und einer schnellen SSD ausgestattet. Zusätzlich verfügt er über 4 USB3.2 Gen1-Anschlüsse und 2 Typ-C-Anschlüsse (USB3.2 + DP ALT).

01 DEVICE

Type	SDM-L Slot PC
CPU	Intel® i3-1220P
RAM	8GB DDR4
SSD	256GB M.2
Graphics	Intel® UHD-Grafik für Prozessoren der 12. Generation
Chipset	Intel®
Soundkarte	Integriertes High Definition Audio
LAN	10/100/1000M Adapter
WiFi	802.11 a/b/g/n/ac/ax (M.2 NVME)
Bluetooth	5.3
Betriebssystem	Windows 11 IoT Enterprise (SAC) 64Bit

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Ausgang	USB-C x2 (DP 1.4 Alt mode, 4K @60Hz) HDMI x1 (2.0, 4K @60Hz)
USB A	x4 (v.3.2 Gen1, 5Gbit)
USB-C	x2 (v.3.2 Gen1, 5Gbit)
Headset-Anschluss	(Audio & microphone)
LAN	x1 (RJ45)

03 STROMVERWALTUNG

04 ABMESSUNGEN / GEWICHT


Produkt Abmessungen 195 x 110 x 25mm

Gewicht (ohne Verpackung) 0.4kg

Gewicht (inkl Verpackung) 0.61kg

EAN code 4948570033348

SDM31201BC-1L

**05** UMWELTBEDINGUNGEN

Betrieb Temperaturbereich minus 5°C - 45°C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 5% - 95%

Lagerung Temperaturbereich - 20°C - 60°C

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5% - 95%

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED