




## Skizze / sketch



KAPSA 2xSteckdose UK 13A, 1xAbdeckung für Custom Module	KAPSA 2xPower Socket UK 13A, 1xcover for custom module
<b>Steckdosen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>nach BS 1363</li> <li>2-polig mit Schutzkontakt und Kinderschutz</li> <li>13A 250V~</li> <li>schwarz</li> </ul>	<b>Sockets:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>BS 1363</li> <li>2-pole with earthing contact and child protection</li> <li>13A 250V~</li> <li>black</li> </ul>
<b>Custom Module:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1x Abdeckung für Custom Module</li> </ul>	<b>Custom Module:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1x cover for custom module</li> </ul>
<b>Anschluss:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2,0m H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup> schwarz</li> <li>Mit montiertem UK-Stecker (integrierte Sicherung 13A) schwarz</li> </ul>	<b>Connection:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2,0m H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup> black</li> <li>Mounted UK plug (integrated fuse 13A) black</li> </ul>
<b>Befestigung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tischaußchnitt: 52x188mm</li> <li>Fixierung über zwei montierte Zylinderkopfschrauben M3x45 mit Metallkrallen</li> </ul>	<b>Mounting:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Table cut out: 52x188 mm</li> <li>Fixing via two mounted hexagon socket screws M3x45 with metal claws</li> </ul>
<b>Abmessungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Siehe Zeichnungen oben</li> </ul>	<b>Measurements:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>See sketch above</li> </ul>
<b>Einsatzbedingungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lagerung und Transport von -25°C bis 60°C</li> <li>Montage und Einsatz von -5°C bis 40°C</li> </ul>	<b>Conditions of use:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stock and transport from -25°C up to 60°C</li> <li>Installation and use from -5°C up to 40°C</li> </ul>
<b>Lieferform:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>In Kartonbox verpackt</li> </ul>	<b>Packing:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Packed in carton box</li> </ul>
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1x Montageanleitung</li> <li>1x Montagestecker</li> </ul>	<b>Extent of delivery:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1x Assembly instructions</li> <li>1x Mounting plug</li> </ul>
Optionales Zubehör: 1xDeckel	Optional accessory: 1xlid