



LADEN VON GRÖßEREN WASSERFAHRZEUGBATTERIEN

Das M25 wird für Bootsbesitzer empfohlen, die größere Servicebatterien schnell und effizient aufladen möchten.

KOMPAKT, ROBUST UND LEISTUNGSFÄHIG

Das M25 ist das perfekte 25-A-Batterieladegerät für alle Bootsbesitzer. Es besitzt eine Vielzahl von Funktionen, einschließlich eines Recond-Modus zur Rekonditionierung tiefentladener Flüssig- und Ca/Ca-Batterien, sowie einen Temperatursensor zur Optimierung des Ladevorgangs bei von +25 °C abweichenden Temperaturen. Es besitzt auch einen Lithium* Modus für lithium* Batterien. Im Lieferumfang des M25 ist ein langes 4-m-Kabel mit M10 Ringkabelschuhen enthalten, um die Bootsinstallation zu erleichtern.

PRAKTISCH UND EINFACH ZU BEDIENEN

Das M25 ist ein praktisches und einfach zu bedienendes Ladegerät mit einem leicht verständlichen Display. Es ist funkenfrei, verpolungssicher und kurzschlussfest, und hat 5 Jahre Garantie.

- Spezieller Lithium*-Modus
- Kompatibel mit Batterien von 40 Ah bis 500 Ah (Lithium*: 30 Ah bis 450 Ah)
- Recond-Programm für tiefentladene Batterien
- AGM-Programm für AGM Batterien
- Vollautomatisch und einfach zu bedienen Einfach anzuschließen, funkengeschützt und verpolungssicher
- Kompaktes, robustes Design
- Schutzart IP44 für den Einsatz im Freien
- Keine schädlichen galvanischen Ströme
- 5 Jahre Garantie

*) 12-V-Lithium-Batterien (LiFePO₄, Li-Fe, Li-Eisen, LFP)

M25



TECHNISCHE DATEN

EINGANG	220-240 VAC, 50-60 Hz, 2.9 A
AUSGANG	14.4/14.7/13.8/15.8 V, 25 A
BATTERIETYPEN	12 V: WET, MF, AGM, GEL, LiFePO ₄
BATTERIEKAPAZITÄT	40-500 Ah, Bleibatterien. 30-450Ah, LiFePO ₄ .
RÜCKENTLADESTROM*	Weniger als 2 Ah/Monat
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-20 °C bis +50 °C
BATTERIECHEMIE	Blei-Säure, Lithium-Ionen
IP-KLASSE	IP44
GARANTIE	5 Jahre

*) Der Rückentladestrom ist der Strom, um den sich die Batterie entlädt, wenn das Ladegerät nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist. CTEK-Ladegeräte haben einen sehr niedrigen Rückentladestrom.

GARANTIERTE QUALITÄT MIT CTEK

Bei Fragen zu CTEK-Produkten und zum Laden von Batterien wenden Sie sich an den CTEK-Kundendienst. Unsere Produkte und Lösungen sind sicher, unkompliziert und vielseitig. CTEK liefert Ladegeräte in mehr als 70 Länder weltweit. CTEK ist zuverlässiger OEM-Lieferant der angesehensten Auto- und Motorradhersteller der Welt.

Weitere Informationen finden Sie auf WWW.CTEK.COM

Um die Zuverlässigkeit, Funktion oder Gestaltung zu verbessern, behalten wir uns vor, Produkte und Produktangaben ohne Vorankündigung jederzeit zu ändern. Wir behalten uns beim Auftreten von Fehlern vor, das Produkt zu untersuchen und den Fehler zu überprüfen. Produktrückgaben unterliegen den Garantiebedingungen.

CTEK