

FÜR UNSERE GESCHÄTZTEN KUNDEN:

INTELLIGENT KONZIPIERTES ZUBEHÖR MIT HÖCHSTER EINSETZBARKEIT, SICHERHEIT, EINFACHHEIT UND FUNKTIONSVIELFALT.

CONNECT

Das Design unserer Produkte zeichnet sich durch einfachste Handhabung aus. Alle Ladegeräte von CTEK sind mit unserem speziellen Schnellanschluss ausgestattet.

INDICATOR

Der Indicator ermöglicht einfachstes Überwachen des Batterieladestatus. Das genaue Batterieergebnis wird zwei Stunden nach Abstellen des Fahrzeugs angezeigt.

ROT: Die Batteriespannung liegt unter 12,4 V. Es ist definitiv an der Zeit, die Batterie nachzuladen.

GELB: Die Batteriespannung liegt zwischen 12,4 und 12,65 V. Es wird langsam Zeit, die Batterie nachzuladen.

GRÜN: Die Batteriespannung liegt über 12,65 V. OK! Kein Ladebedarf.

WWW.CTEK.COM



CTEK BUMPER

CTEK BUMPER schützt Ihr CTEK-Ladegerät vor Stößen und Kratzern. Zusätzlicher Halt auf rutschigen Oberflächen. Hergestellt aus haltbarem Silikongummi. Der CTEK BUMPER sitzt stramm um das Gehäuse Ihres CTEK-Ladegeräts.

BUMPER 10	
Kompatibel mit allen CTEK-Ladegeräten mit einer Stromabgabe bis 0,8 A	40-057
BUMPER 60	
Kompatibel mit allen CTEK-Ladegeräten mit einer Stromabgabe bis 3,8–5,0 A	56-915
BUMPER 100	
Kompatibel mit allen CTEK-Ladegeräten mit einer Stromabgabe bis 7,0 A	40-058
BUMPER 120	
Kompatibel mit allen CTEK-Ladegeräten mit einer Stromabgabe bis 10 A	40-059



CTEK MOUNTING BRACKET

Robuste und vielseitige Halterung für das Aufbewahren von Ladegerät und Kabeln. Offener Rahmen für einfachen Zugriff auf die Ladefunktionen.

- Praktisches Aufbewahren von Ladegerät und Kabeln.
- Offener Rahmen für einfachen Zugriff auf die Ladefunktionen.
- Geeignet für alle CTEK-Ladegeräte mit einer Stromabgabe zwischen 3,8 und 5,0 A.

Part no. 40-132



INDICATOR - Eyelet

Indicator - Eyelet M6 und M8 mit einem einfachen Ampelsystem zum Anzeigen des Batterieladestatus. Mit Indicator - Eyelet für Dauerinstallation. Bei Ladebedarf einfach das CTEK-Ladegerät einstecken und die Batterie laden. Kabellänge 500 mm

Entladestrom: 1,5 mA
Entladestrom/Monat: 1,1 Ah

Eyelet M6	56-629
Eyelet M8	56-382



INDICATOR - Cig Plug

Indicator - Cig Plug ist ein Schnellanschluss mit kombinierter Anzeige für leichtes Laden. Perfekt für das Überprüfen und Laden von Batterien über die 12-V-Steckdose des Fahrzeugs. Kabellänge 400 mm. Geeignet für alle CTEK-Ladegeräte mit 12 V Spannung und 7 A Stromabgabe. Indicator - Cig Plug ist ein Universalmodell für Steckdosen mit 12 mm und 21 mm Durchmesser.

Entladestrom: 1,5 mA
Entladestrom/Monat: 1,1 Ah

Part no. 56-870

Hinweis: Die Steckdose muss auch bei ausgeschalteter Zündung mit Strom versorgt sein.



INDICATOR - Clamp

Indicator - Clamp mit einem einfachen Ampelsystem zum Anzeigen des Batterieladestatus. Einfach zwischen Fahrzeugen umzusetzen - Ideal für Werkstätten und Salons. Bei Ladebedarf die Kappe von der Einheit entfernen und ein kompatibles CTEK-Ladegerät einstecken, das dann die Batterie wieder voll auflädt. Kabellänge 1,5 m.

Entladestrom: 1,5 mA
Entladestrom/Monat: 1,1 Ah

Part no. 56-384



INDICATOR - Panel

Indicator - Panel mit einem einfachen Ampelsystem zum Anzeigen des Batterieladestatus. Lieferbar in dem Kabellängen 1,5 und 3,3 m. Bei Indicator - Panel mit Flachkontakt nicht Teil des Lieferumfangs.

Entladestrom: 1,5 mA
Entladestrom/Monat: 1,1 Ah

Panel M8 (1,5 m)	56-380
Panel M8 (3,3 m)	56-531
Panel (Flat Pin)	56-562



CONNECT - Eyelet

Connect - Eyelet ist ein praktisches Zubehörteil, mit dem sich schwer zugänglich verbaute Batterien laden lassen, oder wenn Klemmen nur umständlich oder gar nicht verwendet werden können. Connect - Eyelet ist einfach anzubringen sowie vor Spritzwasser und Staub geschützt. Kabellänge 400 mm Kompatibel mit allen CTEK-Ladegeräten mit einer Stromabgabe bis 10 A.

Eyelet M6	56-260
Eyelet M8	56-261
Eyelet M10	56-329



CONNECT - Cig Plug

Connect - Cig Plug ist ein einfach einsetzbarer Adapter für 12-V-Zigarettenanzünder oder 12-V-Zusatzsteckdosen zum Laden von Batterien mit CTEK-kompatiblen Ladegeräten. Kabellänge 400 mm. Kompatibel mit allen CTEK-Ladegeräten mit einer Stromabgabe bis 7 A. Connect - Cig Plug ist ein Universalmodell für Steckdosen mit 12 mm und 21 mm Durchmesser.

Part no. 56-263

Hinweis: Die Steckdose muss auch bei ausgeschalteter Zündung mit Strom versorgt sein.



CONNECT - Cig Socket

Connect - Cig Socket ist ein nützliches Zubehörteil, das den Einsatzbereich des Batterieanschlusses CTEK Connect erweitert. Mit Connect - Cig Socket können GPS, Mobilgeräte sowie Heizungen für Griffe und Kleidung mit Strom versorgt werden. Kabellänge 1 m.

Part no. 56-573



CONNECT - 2.5M Extension Cable

Nützliches Verlängerungskabel zum Anschließen von beliebigen CTEK-Ladegeräten mit einer Stromabgabe von bis zu 10 A an anderes Zubehör wie Klemmen oder Schnellanschlüsse (Comfort Connect). Praktisch, wenn das Ladegerät von der Batterie entfernt platziert werden muss. Kabellänge 2,5 m

Part no. 56-304