



Autoladegerät

Model: **AK-ND-83**



Produktcode	AK-ND-83
Produkttyp	Autoladegerät
Serie	Universell
Versorgungsspannung	12 V / 24 V
Stromaufnahme	max. 7 A
Leistungsfähigkeit	> 80 %
Stromausgang	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3.25 A
Ausgangsstromstärke	3 - 3.25 A
Länge des Ausgangskabels	110 cm, 55 cm
Ausgangsleitung	USB type C
Maximale Kraft	65 W
Bolzen einer Steckdose	Zigarettenanzünder 12V
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Milder Start	Ja
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OPP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
Beleuchtungsfarbe	Grüne Diode
Display	Ohne
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	117 x 45 x 30 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	144 x 95 x 40 mm
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720139849
Garantie	24 Monate





Bezeichnung

Das universelle USB-C-Autoladegerät AK-ND-83 von Akyga® ist die ideale Lösung für das schnelle Aufladen von elektronischen Geräten unterwegs.

Vielseitige Kompatibilität

Das USB-C-Autoladegerät kann sowohl an 12-V- als auch an 24-V-Zigarettenanzündersteckdosen betrieben werden. Dadurch ist es nicht nur mit Autos, sondern auch mit Lastwagen kompatibel. Diese universelle Lösung erweist sich als ideal für Reisen, unabhängig vom Fahrzeugtyp.

Schnelles und effizientes Aufladen im Auto

Das AK-ND-83 USB-C-Ladegerät zeichnet sich durch seine Power-Delivery (PD)-Technologie aus, die es ermöglicht, eine Vielzahl von elektronischen Geräten schnell und sicher zu laden und die Leistung an deren Bedürfnisse anzupassen. Der USB-Typ-C-Anschluss bietet eine maximale Ladeleistung von bis zu 65 W, so dass Laptops, Tablets, Smartphones und andere Geräte effizient geladen werden können. Darüber hinaus bietet die Quick Charge (QC)-Unterstützung verschiedene Spannungs- und Stromstärken, die ein schnelles Aufladen entsprechend den Gerätespezifikationen ermöglichen.

Kompaktes und robustes Design

Das Ladegerät ist mit einem Zigarettenanzünder-Stecker ausgestattet, so dass es problemlos in jedem Fahrzeug angeschlossen werden kann. Das kompakte Gehäuse aus strapazierfähigem Material sorgt nicht nur für ein ästhetisch ansprechendes Aussehen, sondern auch für Langlebigkeit. Darüber hinaus sorgt das 1,8 m lange Kabel für eine bequeme Nutzung, so dass Sie Ihre Geräte auch auf dem Rücksitz Ihres Autos problemlos verwenden können.

Die universelle Lösung für unterwegs

Das AK-ND-83 USB-Autoladegerät ist ein zuverlässiger Begleiter für jede Reise. Es ist eine universelle Lösung zum Aufladen von Laptops, Smartphones und allen anderen Geräten mit einem USB-C-Anschluss. Die robuste Konstruktion garantiert Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen, während das kompakte Design den Transport und die Aufbewahrung erleichtert. Das USB-C-Autoladegerät kann zum Laden von Samsung Galaxy-Smartphones verwendet werden: S22, S23, S23 FE, S23 Ultra, S24, S24+, S24 Ultra, Z Flip6, Z Fold5, Z Fold6, A55 5G, A35 5G, A15, A05s, A25 5G, A34 5G, A14, A15 5G, M35 5G, M55, M15, M34 5G, iPhone 15 Pro, iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13, iPhone SE und Tablets iPad Pro, iPad Air, iPod mini, Samsung Galaxy Tab S9, Tab S9 Ultra, Tab S9+, Tab S9 FE, Tab S9 FE+, Tab A9, Tab A9+ und viele mehr mit USB-C-Anschluss.