

Bestellbezeichnung

Artikelnummer

**EAN Code** 

PD-C 360i/24 Duo Dali GST 18I5 opal-matt

EP10427374

4015120427374

## Kurzbeschreibung

- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage
- Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m
- 2,0 m vorkonfektionierte GST18I5 Leitung
- 2,0/3,0 m vorkonfektionierte BST 14 Leitung
- Automatische Lichtsteuerung von DALI oder DSI EVGs auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (mit DALI/DSI-Ausgang)

## Technische Daten

230 V/50 Hz Netzspannung Erfassungsbereich 360° Beleuchtung Kanal 1

ca. 24 m im Ø, bei einer Reichweite

Einstellmöglichkeiten

Montagehöhe von 3 m elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/ DALI, Mobil-PDi/User, Mobil-PDi/MDi-universal (separat bestellen)

0 °C...+50 °C

Umgebungstemperatur Schutzklasse

Zulässige

Deckenmontage UV-stabilisiertes Polycarbonat Montageart

Gehäusematerial Einbaumaß , Einbaulochmaß Ø 68 Anschlussklemme 2,5 mm<sup>2</sup> / 1,5 mm<sup>2</sup> Lieferumfang inklusive Linsenmaske Schnittstelle DALI

Slave-Eingang

Ansteuerbare DALImax. 25 Stück pro DALI/DSI-Ausgang 2-polige DALI/DSI-**EVGs** 

DALI Ausgang 1

Steuerleitung/Broadcast

Lichtmessung Mischlicht ca. 5 - 2000 Lux Lichtwert Beleuchtung Kanal 2 DALI Ausgang Tastereingang

Nachlaufzeit Kanal 2 ca. 1 Min. - 240 Min. DALI/DSI-Ausgang 2

2-polige DALI/DSI-Steuerleitung/Broadcast

Relative Luftfeuchte Tastereingang Nachlaufzeit

Orientierungslicht Nachlaufzeit Orientierungslicht 5 - 93 %, nicht kondensierend ca. 1 Min. - 240 Min. 10 % bis 50 % Lichtleistung deaktiviert/ca. 1 Min. - 240 Min.

## Zubehör

• EM10425547 - Mobil-PDi/User silber/grün-metallic

• EM10425608 - Schutzkorb 180/90 weiß

• EM10425615 - Schutzkorb 165/70 weiß

• EP10055379 - PD-C360/8 Slave weiß

• EP10055386 - PD-C360/24 Slave weiß

• EP10425899 - Mobil-PDi/Dali silber

• EP10425936 - Abdeck-Set-C360/8 silber

• EP10427473 - SW DALI Full Automation

• EP10427480 - SW DALI Semi Automation

• EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal weiß

Hinweis: Es können max. 10 "Slave"-Geräte an einen "Master" angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen "Master" und "Slave" sollte 100 m nicht überschreiten.

## PD-C SERIE PD-C 360i/24 Duo Dali GST 18I5



Bestellbezeichnung Artikelnummer opal-matt

EAN Code 4015120427374