

WD 4-18 DUAL

Angetrieben von 2 18-V-Akkus und einem leistungsstarken 36-V-Motor: Akku-Nass-/Trockensauger WD 4-18 Dual mit 20-l-Kunststoffbehälter, 2,2-m-Schlauch, Blasfunktion und Flachfaltenfilter.



Bestell-Nr.

1.628-600.0

- Kraftvoller 36-V-Motor, der mit 2 18-V-Li-Ion-Akkus betrieben wird
- Flachfaltenfilter mit patentierter Filterentnahmetechnik
- Praktische Blasfunktion

Technische Daten

EAN-Code	4066529082008	
Motorspannung	V	36
Akku-Gerät		1
Akkuplatfform		18-V-Akkuplattform
Energieverbrauch	W	380
Behältergröße	I	20
Behältermaterial		Kunststoff
Akkutyp	Lithium-Ionen-Wechselakku	
Spannung	V	18
Anzahl benötigter Akkus	Stück	2
Laufzeit je Akkuladung	min	ca. 14 (2,5 Ah) / 28 (5,0 Ah)
Farbe	gelb	
Gewicht ohne Zubehör	kg	6,6
Gewicht inkl. Verpackung	kg	9,4
Abmessungen (L x B x H)	mm	385 x 356 x 526

Ausstattung

Variante	Akku und Ladegerät nicht inbegriffen	
Saugschlauch	m	2,2 / mit gebogenem Handgriff / Kunststoff
Abnehmbarer Handgriff		■
Saugrohre	Stück x m / mm	2 x 0,5 / 35
Nass-/Trockensaugdüse		Clips
Fugendüse		■
Vliesfilterbeutel	Stück	1
Blasfunktion		■
Parkposition		■
Zwischenparkposition des Handgriffs am Gerät		■
Schlauchaufbewahrung am Gerät		■
Gerätekopf		■
Zusätzliche Zubehöraufbewahrung am Gerät		■
Zubehöraufbewahrung am Gerät		■
Stoßfester Umlaufschutz		■
Lenkrollen	Stück	4

■ Im Lieferumfang enthalten.

**18 V + 18 V = 36 V Power**

- Kraftvoller 36-V-Motor, der mit 2 18-V-Li-Ion-Akkus betrieben wird.
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Der Akku-Nass- /Trockensauger mit der höchsten Saugkraft innerhalb der Kärcher Home & Garden Range.

**Patentierte Filterentnahmetechnik**

- Sekundenschneller und einfachster Ausbau des Filters durch Herausklappen der Filterkassette – ganz ohne Schmutzkontakt.
- Für Nass- und Trockensaugen ohne zusätzlichen Filterwechsel.

**Praktische Blasfunktion**

- Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion.
- Mühelose Schmutzentfernung, z.B. aus einem Kiesbeet.

ZUBEHÖR VON WD 4-18 DUAL

1.628-600.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGER				
Filter				
Flachfaltenfilter KFI 4410	1	2.863-005.0	Flachfaltenfilter zum Saugen von feinem und grobem Schmutz sowie Flüssigkeiten ohne Filterwechsel. Geeignet für Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flachfaltenfilter Renovation KFI 4440	2	2.863-354.0	Spezial-Flachfaltenfilter für langanhaltende Saugleistung beim Saugen von Feinstaub bei Renovierungen und der Arbeit mit Elektrowerkzeugen. Geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger.	<input type="checkbox"/>
Vliesfilterbeutel Renovation KFI 489	3	2.863-355.0	Spezial-Vliesfilterbeutel für langanhaltende Saugleistung beim Saugen von Feinstaub bei Renovierungen und der Arbeit mit Elektrowerkzeugen. Geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger.	<input type="checkbox"/>
Vliesfilterbeutel KFI 487	4	2.863-006.0	Extrem reißfeste Vliesfilterbeutel, ideal zum Saugen von trockenem und feuchtem Schmutz. Geeignet für Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger und Waschsauger.	<input type="checkbox"/>
Zubehörsets				
Autoinnenreinigungsset	5	2.863-304.0	Vom Fußraum über die Sitze bis zum Kofferraum: das spezielle Zubehörset für Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger ermöglicht eine lückenlose Autoinnenreinigung.	<input type="checkbox"/>
Haushaltsset	6	2.863-356.0	Praktisches Zubehörset mit umschaltbarer Trockensaugdüse und Polsterdüse. Für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger und -Waschsauger geeignet.	<input type="checkbox"/>
Saugpinselset	7	2.863-221.0	Das Saugpinselset ermöglicht eine gründliche und materialgerechte Autoinnenreinigung von Armaturenbrett, Fußmatten, Polsterflächen etc. Für alle Home & Garden Nass-/Trockensauger.	<input type="checkbox"/>
Absaugset für Elektrowerkzeuge	8	2.863-112.0	Flexibler Saugschlauch (1m) inklusive Adapter zum Anschluss an den Abluftstutzen von Elektrowerkzeugen (z.B. Stichsäge, Schleifer, Bohrmaschine, Hobel etc.). Für sauberes Heimwerken.	<input type="checkbox"/>
Düsen				
Extra lange Fugendüse	9	2.863-306.0	Grundlegend überarbeitete extra lange Fugendüse. Ideal für schwer erreichbare Stellen im Auto (z.B. Zwischenräume und Fugen). Geeignet für alle Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger.	<input type="checkbox"/>
Autodüse	10	2.863-316.0	Schnelles und müheloses Absaugen garantiert: Mit der Autodüse reinigen Sie textile Oberflächen in Ihrem Auto und im Haushalt bequem und gründlich.	<input type="checkbox"/>
Umschaltbare Nass- und Trockensaugdüse mit integrierter Parknase	11	2.863-000.0	Umschaltbare Nass- und Trockensaugdüse für eine perfekte Schmutzaufnahme. Einfache Anpassung auf nassen oder trockenen Schmutz per Fußschalter. Für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger.	<input type="checkbox"/>
Spezialanwendungen				
Bohrstaubfänger	12	2.863-234.0	Das neue Zubehör für unsere Nass-/Trockensauger WD 2-6 ermöglicht sicheres und staubfreies Bohren auf allen gängigen Wand- und Deckenflächen. Der Bohrstaub wird direkt am Bohrloch abgesaugt.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungssaugrohr	13	2.863-308.0	Praktisches Verlängerungssaugrohr für größeren Aktionsradius. Die Verlängerung des Saugrohrs empfiehlt sich besonders für Einsätze bei schwer erreichbaren Stellen wie z.B. hohen Decken.	<input type="checkbox"/>
AKKUS				
Battery Power 18/25	14	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakkumulator mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplatform.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten. Mögliche Zubehör.

ZUBEHÖR VON WD 4-18 DUAL**1.628-600.0****15****16**

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
AKKUS				
Battery Power 18/50	15	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakkumulator mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	<input type="checkbox"/>
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power 18 V	16	2.445-032.0	Das Schnellladegerät lädt den 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakkumulator in nur 44 Minuten zu 80 % auf und kann für alle Akkus der 18 V Kärcher Akkuplattform verwendet werden.	<input type="checkbox"/>

 Mögliches Zubehör.