



Procedure to Remove All Exterior Panels and Dust Filter/外板和濾網拆卸/ **Procédure de retrait de tous les panneaux extérieurs et du filtre à poussière/** **Vorgehensweise zum Entfernen aller Außenverkleidungen und Staubfilter/** **Procedimiento para quitar todos los paneles exteriores y el filtro de polvo/** **すべての外装パネルとダストフィルターを取り外す手順**

Remove the Right Side Panel and Top Cover


卸下右側板與上蓋/Retirez le panneau latéral droit et le capot supérieur/Entfernen Sie die rechte Seitenwand und die obere Abdeckung / Retire el panel lateral derecho y la cubierta superior/右側のサイドパネルとトップカバーを取り外します



Remove the Side Glass Panel


拆下側玻璃/Retirer le panneau latéral en verre/
Entfernen Sie die seitliche Glasplatte/Retire el panel de vidrio lateral/サイドガラスパネルを取り外す

⚠ Attention: Peel off the protective film on both sides/
注意: 撕掉兩邊的保護膜/
Attention: Retirez le film protecteur des deux côtés/




Remove the Bottom Side Mesh Panel

拆卸下側網/Retirer le panneau latéral inférieur en maille/
Entfernen Sie das untere Seitengitter/
Retire el panel de malla lateral inferior/
下側メッシュパネルを取り外す




Remove the Front Mesh Panel

拆卸前網孔面板/Retirer le panneau avant en maille/
Entfernen Sie das vordere Netzpanel/Retire el panel de malla frontal/フロントメッシュパネルを取り外す



Remove the Dust Filters


灰塵濾網拆卸/Retirer les filtres à poussière/Entfernen Sie die Staubfilter/Retire los filtros de polvo/
ダストフィルタを取り外す



Case Overview/

機殼特點概述/Aperçu du cas/Fallübersicht/

Descripción general del caso/ケース概要



- (A) IO ports: 1 x AUDIO / Microphone Combo Jack, 2 x USB 3.0, 1 x USB 3.2 Type C, Power Button
- (B) Supporting 120 mm fan x 3 or 140 mm fan x 3 or 360 mm radiator x 1 or 420 mm radiator x 1
- (C) Supporting 120 mm fan x1
- (D) INCL FAN 120 mm fan x 2 (500~1950 RPM / DC 12V, 0.28A / 71.1 CMF / 1.99 mm-H₂O / 30.81 dB-A)
- (E) INCL FAN 140 mm fan x 2 (450~1900 RPM / DC 12V, 0.4A / LED 5V, 0.7A / 109.3 CMF / 3.3 mm-H₂O / 34.86 dB-A)
- (F) Removable HDD cage, Supporting 3.5" HDD x 2 or 2.5" SSD x 2
- (G) Supporting ATX PSU x 1 (Removable dust filter in bottom)


Included Accessories Kit List/随附配件明細/

Liste des accessoires inclus/Liste des mitgelieferten Zubehörsatzes/


Lista de accesorios incluidos en el kit/付属アクセサリキットリスト




Screws
for motherboard
mounting




Screws
for PSU mounting




Anti-vibration rings
for 2.5" SSD /
3.5" HDD mount



Screws
for 2.5" SSD mount




Screws
for 3.5" HDD mount




Stand-off bolt
(spare parts)
for M/B mount




Tool
for stand-off bolt




Screws
for fan mounting




Female clasps
(spare parts)




Cable ties
for cable
management



Velcro straps





Long screws
for front and bottom
fan mounting



Support foam
for vertical GPU
anti-sag

- ※ Exceeded quantity are spare parts.
- ※ 多餘的零件數量是備品。
- ※ Les pièces supplémentaires sont des pièces de rechange.
- ※ Zusätzliche Teile können als Ersatzteile verwendet werden.
- ※ Exceeded quantity are spare parts.
- ※ ネジには予備が含まれてています。

Motherboard Installation/主板安裝/Installation de la carte mère/ Mainboard-Installation/Instalación de la placa base/Détail des accessoires inclus/マザーボードの取り付け



ATX motherboards exceeding 244mm in width are not supported/

寬度超過 244mm 的ATX主機板不支援/


Les ATX cartes mères dépassant une largeur de 244 mm ne sont pas prises en charge

I/O Port Function and Cable Connection/


I/O 連接埠功能及線材連接/Fonction du port E/S et connexion du câble/

E/A-Anschlussfunktion und Kabelverbindung/


Función del puerto de E/S y conexión del cable/I/Oポート機能とケーブル接続



**Included Fans Connection/風扇連接/Connexion des ventilateurs inclus/
Im Lieferumfang enthaltene Lüfteranschlüsse/Conexión de ventiladores
incluida/付属ファン接続**



**Replace the original fans (located at the front and on top of the PSU shroud)/
更換原廠的風扇/Remplacez les ventilateurs d'origine (situés à l'avant et
au-dessus du carénage du bloc d'alimentation)/Ersetzen Sie die Originallüfter
(an der Vorderseite und oben auf der Netzteilabdeckung)/Reemplace los
ventiladores originales (ubicados en la parte frontal y en la parte superior de
la cubierta de la fuente de alimentación)/元のファンを交換します**



! Be sure to use the long fan screws included in the accessory kit to ensure the fan is securely fastened/
務必使用配件包內的長風扇螺絲, 避免風扇鎖不緊的問題/
Assurez-vous d'utiliser les longues vis de ventilateur incluses dans le kit d'accessoires pour garantir que le ventilateur est solidement fixé

The front fan can only be replaced with fans with a width of 140 mm/
前風扇只能更換寬度140 mm的風扇/

Le ventilateur avant ne peut être remplacé que par des ventilateurs d'une largeur de 140 mm



PSU Installation/

電源供應器安裝/Installation du plateau du bloc d'alimentation/

PSU-Einsatz installieren/Instalación de la fuente de alimentación/



電源のインストール

PSU fan facing
downward/
電源風扇朝下/
Ventilateur du bloc
d'alimentation
orienté vers le bas





Only standard ATX PSUs less than 160mm in length can be installed/
僅能安裝長度小於160 mm的標準ATX PSU/Seuls les blocs d'alimentation ATX standard
d'une longueur inférieure à 160 mm peuvent être installés

PSU fan facing upward/
電源風扇朝上/
Ventilateur du bloc
d'alimentation orienté vers
le haut



The PSU must have mounting holes for installation with the fan facing upward/
PSU需要有相對應孔位才可使用風扇朝上的安裝方式/Le bloc d'alimentation doit avoir
des trous de montage pour une installation avec le ventilateur orienté vers le haut



Power cord routing/電源線走線指南/Acheminement du cordon d'alimentation



Use the groove to secure the
power cord/


利用凹槽固定電源線/

Utilisez la rainure pour fixer le cordon
d'alimentation





Cable Management /

線材整理/Gestion des câbles/Kabelmanagement/Mantenimiento de cable/
ケーブル管理




**Path for STIMRER 24-PIN cable/
24 PIN STRIMER過線圈與架構使用示意/
Chemin pour câble STIMRER 24 broches**

**Path for CPU 8-PIN cable/CPU 8 PIN線材管理通道/
Chemin pour câble CPU 8 broches**




**Path for AUDIO Cable/AUDIO線材管理通道/
Chemin pour câble AUDIO**



Drive Installation/


硬碟安裝/Installation du lecteur/Laufwerkinstallation/

Instalación de la unidad/ドライブのインストール




Be careful of the rubber pad
installing orientation/
注意橡膠墊安裝方向/
Faites attention à l'orientation
d'installation du
tampon en caoutchouc




2.5" SSD




3.5" HDD



Graphic card anti-sag bracket installation/顯卡支撐架安裝/Installation du support anti-affaissement de la carte graphique/Installation der Anti-Sag-Halterung für die Grafikkarte/Instalación del soporte antideslizamiento de la tarjeta gráfica/グラフィックカードのたるみ防止ブラケットの取り付け

Position for the bracket/ 支撐架位置/ Position du support			
Graphics card length/ 顯卡長度/ Longueur de la carte graphique	285~315 mm	316~345 mm	346~375 mm




 Follow the same steps/
同一步驟進行/
Suivez les mêmes étapes


Hardware Clearance /

硬件兼容性支援/Liquidation du matériel/Hardware-Freigabe/Liquidación de hardware/ハードウェアクリアランス

CPU height clearance/CPU風冷高度/
Dégagement en hauteur du processeur



GPU clearance/顯卡安裝尺寸/Dégagement GPU




Radiator & cooling support/

散熱器&水冷排支援/Radiateur et ventilation compatibilité/


Kühler- und Kühlungsunterstützung/Soporte de refrigeración y radiador/

ラジエーターと冷却のサポート




Option Kits/



選配套件/Kits d'options/Optionssätze/Kits de opciones/オプションキット



MODEL:
LAN207-1X/LAN207-1W
Front Dust Filter



MODEL:
VG4-4-V2X/VG4-4-V2X4
4-Slots Vertical GPU Kit
(with Gen 4 riser)



Support the GPU during vertical installation
using the VG4 accessory/
支撐VG4顯卡直立架用/
Soutenez le GPU lors de l'installation
verticale à l'aide de l'accessoire VG4