

Nachtsichtgerät TX-257

mit Foto/Video Aufnahmefunktion



- 1080p** FullHD-Video auflösung
- 13 MP** Fotoauflösung bis zu 40MP
- Play** Foto- und Video- aufnahmefunktion
- 3"** Großes IPS-LCD- Farbdisplay
- 330 g** Kleines, kompaktes und leichtes Design
- 850nm** Nachtsicht IR, LED (3W) bis zu 300m
- 2500 mAh** Eingebaute wieder- aufladbare Batterie
- 4x** 4-fache optische Vergrößerung, 8-facher digitaler Zoom
- Lightbulb** Tasten mit Hintergrundbeleuchtung, einfach zu bedienen in völliger Dunkelheit
- Clock** Kann sowohl bei Tag als auch bei Nacht verwendet werden



- Full-HD-Videoauflösung 1920 x 1080 mit max. 30 fps
- Fotoauflösung max. 40 MP
- Großer IPS-Bildschirm mit 3 Zoll (7,62 cm)
- Sichtweite (Tag): 3 bis 500 m
- Optische Vergrößerung: 4x, Digitalzoom: 8x
- 1x IR-LED, 3 W, infrarot (850 nm), bis zu ca. 150 m für S/W-Nachtsicht
- Akkubetrieb – austauschbarer, wiederaufladbarer Lithium-Akku mit 2500 mAh (bis zu 6 Stunden)
- Silikontasten mit Hintergrundbeleuchtung, einfach in der Dunkelheit zu bedienen
- Unterstützt MicroSD(HC/XC)-Karten bis zu 32 GB (Class 10)



Technische Spezifikationen:

- Bildsensor: 1,3 MP 1/3" CMOS
- Objektiv: f = 25 mm, F/NO 1,2, FOV = 10°
- Kamera-Sichtwinkel: horizontal: 11°/vertikal: 7,6°
- Minimale Beleuchtungsstärke: Farbmodus: 1 Lux; Nachtmodus: 0,1 Lux mit 1x IR-LED
- Video-Auflösung: 2,5K UHD (2560x1440), 1080p FHD (1920x1080), 1080p (1920x1080), 720p (1280x720)
- Video-Dateiformat: .AVI
- Fotoauflösung: 40 MP, 30 MP, 25 MP, 20 MP, 10 MP, 8 MP, 5 MP, 3 MP
- Foto-Dateiformat: JPG
- Dateigröße: Nacht; S/W: 60–70 MB/min (32 GB = 5,5 h kontinuierliche Aufzeichnung); Tag; Farbe: 180–190 MB/min (32 GB = 2 h kontinuierliche Aufzeichnung)
- Leistungsaufnahme: Normal-Modus ≤ 2 W / Sleep-Modus ≤ 0,1 W
- Ladedauer: Bis zu 3 h (bei Verwendung eines USB-Netzteils mit 5 V DC/1 A)
- Betriebstemperatur: –30 bis +55 °C
- Gerätesprache: EN, FR, DE, IT, ES, CZ, PL, NL, SE, FI, DK
- Gewicht/Abmessungen: 330 g/(L) 14,0 x (B) 12,4 x (H) 6,0 cm

Verpackungsinhalt: Nachtsichtgerät TX-257, Typ-C- USB-Kabel (0,8m), Aufbewahrungstasche, Umhängeband, Micro-SD-Kartenleser, Tuch, Gebrauchsanleitung

Artikelnummer: 5089

