

**EAN:** 4013288229281  
**Teilenr:** 05006579001  
**Artikel-Nr:** Kraftform Kompakt VDE  
3060 iS TiE SB

**Abmessung:** 157x12x12 mm  
**Gewicht:** 22 g  
**Ursprungsland:** CZ  
**Zolltarifnr.:** 82054000

**Anwendung:**Schlitz-Schrauben

**Klinge:**Reduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden, stückgeprüft gemäß IEC 60900

**Antrieb:**9 mm Sechskant mit Einführschräge

**Ausführung:**Konische Schneide, Edelstahl, Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelasserte Größenangabe; mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen

#### Weblink

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3060 iS TiE SB  
05006579001 - 4013288229281

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

#### Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!



Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben! Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt, wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird.

#### Vakuumeishärtung



Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeishärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte. Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich.

#### Stückgeprüft



Die Prüfung des Werkzeugs auf Durchschlagsfestigkeit bei 10.000 Volt gibt dem Anwender die beruhigende Gewissheit, dass sein Werkzeug auf seine wichtigste Eigenschaft, die Isolation, geprüft worden ist. Wera VDE-Werkzeuge werden Stück für Stück dieser Prüfung unterzogen. Sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt ist somit garantiert.

#### Wechselklingen für Handgriff



Die VDE-isolierten Kraftform Kompakt Wechselklingen aus Edelstahl sind geeignet für den Handgriff 3817 VDE Stainless.

#### Das Griff/Wechselklingen-System – Kraftform Kompakt VDE




Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

#### Reduzierter Klingendurchmesser für tiefergelegene Schrauben




Reduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden, stückgeprüft gemäß IEC 60900.

#### Wera Werkzeugfinder Take it easy



Die Kraftform Kompakt VDE Wechselklingen sind mit dem Werkzeugfinder Take it easy ausgestattet. Die Farbkennzeichnung nach Profilen und die gelaserte Größenangabe macht das Finden des benötigten Werkzeugs einfach und schnell.

#### Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen



Die Kraftform Kompakt Wechselklingen haben einen Abrollschutz. Die sechseckige Form erschwert das lästige Wegrollen der Wechselklinge am Arbeitsplatz.

#### Weblink

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3060 iS TiE SB  
05006579001 - 4013288229281

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Satz-Inhalt:**

**Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy, Edelstahl, 1 x 5,5 x 157 mm**  
1x 1 x 5,5 x 157 mm



**Weblink**

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3060 iS TiE SB  
05006579001 - 4013288229281

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)