



- Google EDLA-zertifizierter NAVIGATOR OPS
- Hunderte von Anwendungen von Drittanbietern
- Standard-OPS-Format - vielseitige Kompatibilität
- Problemlose Wartung und Aktualisierung
- 1x USB-C-Ausgang
- 1x HDMI-Ausgang
- Unterstützt Bildschirmauflösungen von 4K bei 60Hz
- 8 GB RAM
- 64 GB ROM
- Android 13 (aufrüstbar)
- Bluetooth 5.2

NAVIGATOR OPS Computer

NAV-RK

- Erweitern Sie Ihre Legamaster Touchdisplays oder Ihre professionellen Displays um fortschrittliche Computerfunktionen durch die nahtlose Integration von Google EDLA-zertifizierten Android OPS (Open Pluggable Specification) PC-Modulen. Erleben Sie ein überragendes Leistungsniveau und verbessern Sie Ihr Benutzererlebnis
- NAVIGATOR, der auf Android 13 läuft, macht es Lehrern super einfach, essentielle Google Apps zu verwenden und revolutioniert sowohl die Bildung als auch den unternehmerischen Ansatz zur Arbeit
- Erhöhte Benutzerfreundlichkeit, da das PC-Modul zusammen mit dem Touch-Monitor automatisch startet und herunterfährt
- Entdecken Sie mit dem NAVIGATOR die Möglichkeit, unseren hochwertigen ETX-Serien aus vergangenen Jahren neues Leben einzuhauchen und den Lebenszyklus Ihrer Produkte zu verlängern - für eine nachhaltige Zukunft
- Einfacher Anschluss von Peripheriegeräten wie kabellose Tastatur, Maus und Mikrofon über den integrierten Bluetooth-Adapter
- Die schnelle und einfache Montage von OPS-Modulen spart wertvolle Zeit bei der Installation des Monitors
- Flexible Wartung und Aufrüstung, da das PC-Modul immer zugänglich ist
- Schnelle Verbindung zu drahtlosen und kabelgebundenen Netzwerken mit den drahtlosen 802.11ax- und Gigabit-Ethernet-Netzwerkadaptern

Art.Nr. **7-861322**

GTIN **8713797109789**





Spezifikationen

Artikel Maße	180 x 30 x 119 mm
HD-Typ	4K Ultra HD
Betriebssystem	Android
Videoauflösung / Bildrate	3840 x 2160 / 60 px / fps
HDMI-Ausgänge	1x 2.0 Typ-A
USB-Anschlüsse	2x USB 3.0 Typ-A, 1x USB 3.1 Type-C (output)
Ethernet-Anschlüsse	1x RJ-45
Audioeingänge	1x Klinke 3.5 mm
Audioausgänge	1x Klinke 3.5 mm
Paket Inhalt	2x WLAN-/Bluetooth-Antenne
Schlitz für Kabelschloss	Nein
Anschluss	OPS JAE TX25A
Grafik	Mali-G610
CPU	ARM Cortex A76x4, ARM Cortex A55x4
Speichergröße Arbeitsspeicher	8 Gb
Festplattenspeicher	eMMC / 64 Gb

Logistik

GTIN	8713797109789
Artikelnummer	7-861322
Zolltarifnummer	847141000050
Menge	1 Stück
Verpackungsmaße	123 x 30 x 202 mm
Gewicht (brutto/netto)	780 g / 650 g

Produktübersicht

Artikelname	Artikelnummer	GTIN/EAN	Mindestbestellmenge
Legamaster NAVIGATOR OPS Computer NAV-RK	7-861322	8713797109789	1