



HP 965 4K Streaming-Webcam

Eine brillante Webcam, die Ihnen den Rücken frei hält

Wenn Sie die KI-erweiterte¹ HP 965 4K Streaming-Webcam einschalten und eine kristallklare HDR-Konferenz erleben, fühlt es sich an, als wären alle Teilnehmer im selben Raum. Diese Webcam passt sich mithilfe von HP Presence² automatisch an Ihre Umgebung und Bewegungen an – damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.



Die KI steuert die Webcam. Steuern Sie das Gespräch.

Optimiert durch HP Presence², bietet diese Webcam ein hervorragendes Konferenzerlebnis mit einer Auflösung von bis zu 4K³. Mit den hochmodernen Sensor- und KI-Funktionen wie beispielsweise der Anpassung des Lichtniveaus und automatischer Bildeinstellung erreicht sie eine hervorragende Bildqualität. Mit Rauschunterdrückung und zwei Mikrofonen wird gleichzeitig sichergestellt, dass man Sie hört und nicht die Hintergrundgeräusche.



Zeigen Sie sich stets im richtigen Licht

Mit dieser professionellen Webcam erscheinen Sie jederzeit und überall realitätsgetreu. Farbkorrektur und HDR passen sich automatisch an, damit Sie und Ihre Ideen Tag und Nacht lebendig wirken. Der hochmoderne Bildsensor und das große F2.0 18-mm-Objektiv sorgen selbst bei schwachem Licht für ein hervorragendes Bild.



Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche

Dank der integrierten KI¹ können Sie sich auf Ihre Präsentation konzentrieren statt auf die Webcam. Ändern Sie vor dem Call Ihren Hintergrund, damit der Fokus auf Ihnen liegt und nicht auf Ihrem Umfeld. Während des Calls können Sie mit intelligenter automatischer Bildeinstellung den Fokusbereich anpassen. Gleichzeitig bleiben dank der Trapezkorrektur alle Dokumente verzerrungsfrei.



Werfen Sie sich in Pose

Passen Sie Ihre Aufnahme exakt Ihren Wünschen an. Befestigen Sie die Kamera nahezu überall mit der Halterung oder einem Stativ⁴ und finden Sie darüber hinaus noch den perfekten Winkel mit 360°-Dreh- und 90°-Neigungsbereich. Erweitern Sie das Sichtfeld, um Ihr Anschauungsmaterial aufzunehmen, oder zoomen Sie für eine gezieltere Ausrichtung näher heran¹.

HP 965 4K Streaming-Webcam

Autofokus

Während Sie sich auf Ihren Call konzentrieren, richtet diese Webcam den Fokus automatisch auf Sie aus. Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Aufnahme während Ihrer Calls kristallklar erscheint.

Teilen Sie nur, wenn es Ihnen passt

Wenn Sie mit dem Streaming oder der Konferenz fertig sind, bringen Sie einfach die magnetische Datenschutz-Kappe an und schützen Sie unkompliziert Ihre Privatsphäre.

Digitaler Zoom

Müssen Sie genauer hinschauen? Nutzen Sie den digitalen Zoom zum Vergrößern und Verkleinern. Damit können Sie zeigen, was Sie möchten – alles verfügbar im HP Accessory Center¹.

Perfekte Konferenz

Unsere Hardware ist zertifiziert für Zoom und kompatibel mit anderen beliebten Konferenzanwendungen, sodass Sie sicher sein können, dass sie nahtlos mit Zoom und den meisten anderen Konferenzplattformen zusammenarbeitet, um stets ein erstklassiges Konferenzerlebnis zu bieten.

Durchdachte Produktverpackung

HP hat sich dazu verpflichtet, Plastik auf Mülldeponien zu reduzieren. Aus diesem Grund werden 100 % recycelbare Verpackungen⁵ verwendet, die den Recyclinganforderungen entsprechen, damit sie nicht auf Mülldeponien landen⁶.

HP 965 4K Streaming-Webcam



Produktnummer	695J5AA
UPC-Nummer	196548637850
Kameraauflösung	2160p, 4K UHD (3840 x 2160), 30 fps; 1080p, FHD (1920 x 1080), 30 fps; 1080p, FHD (1920 x 1080), 60 fps; 720p, HD (1280 x 720), 30 fps; 720p, HD (1280 x 720), 60 fps
Kamera-Megapixel	8 MP
Fokustyp	Autofokus
Diagonales Sichtfeld (dFoV)	100°/90°/78°
Zoomfunktionalität	5x
Mikrofontyp	Zwei Mikrofone mit Geräuschreduzierung
Datenschutzfunktionen Linse	Aufsetzbar
Schwenken	360°
Neigung	15°
UVC-konforme Anwendungen	Microsoft Teams; Zoom; BlueJeans; Cisco Webex; Google Meet; GoToMeeting; Vidyo; OBS (Schrägdruck); Xskitt; Twitch; YouTube; Fuze
Zertifizierte Kollaborationssoftware	Zoom
Verbindungstyp	Kabelgebundener USB Typ-A
Kabellänge	1,5 m
Mikrofontyp	Zwei Mikrofone mit Geräuschreduzierung
Spezielle Merkmale	HDR-Unterstützung; Stativ-Unterstützung; Sony STARVIS™ CMOS-Sensortechnologie
Primäre Produktfarbe	Schwarz
Managementsoftware	HP Accessory Center Software
Kompatible Betriebssysteme	Windows 10; Windows 11; Mac OS 10.10 oder höher; Chrome OS™
Mindest-Systemvoraussetzungen	USB 3.0 Typ A
Lieferumfang	Webcam; Kurzanleitung; Garantiekarte; USB Type-A-Kabel; Datenschutz-Kappe
Herkunftsland	Hergestellt in China
Abmessungen (B x T x H)	4,14 x 4,34 x 8,67 cm
Gewicht	0,225 kg
Paketabmessungen (B x T x H)	13,9 x 11 x 7,3 cm
Paketgewicht	0,412 kg
Technische Daten zur Nachhaltigkeit	Außenkarton und Polster aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar; 85 % recycelter Haushaltskunststoff ^{1,2}

HP 965 4K Streaming-Webcam

Fußnoten für Text

¹ Erfordert das HP Accessory Center; zum Herunterladen verfügbar im Microsoft Store. Für den Host PC ist Windows 10 oder höher erforderlich.

² Ausgewählte HP Produkte werden durch HP Presence optimiert. Die Funktionen variieren je nach Plattform. Um die Verwendung von KI-erweiterter Software freizuschalten, installieren Sie das HP Accessory Center. Für den Host PC ist Windows 10 oder höher erforderlich.

³ Konferenz-Apps mit 3840 x 2160 und Netzwerk mit mindestens 25 Mbit/s erforderlich.

⁴ Kompatibel mit handelsüblichen 1/4-Zoll-Schraubstativen und -halterungen. Stativ nicht imbegriffen.

⁵ 100 % der Umverpackung/Wellpappepolsterung werden aus nachhaltig beschafften, zertifizierten und recycelten Fasern hergestellt. Faserpolster aus 100 % recycelter Holzfasern und organischem Material. Alle Kunststoffpolster aus >90 % recyceltem Kunststoff. Ausgenommen davon sind Kunststoffbeutel und Schaumstoffbeschichtungen.

⁶ Recyclingeinrichtungen sind nicht an allen Standorten verfügbar.

Fußnoten für technische Daten

¹ 100 % der Außenverpackung und Polster aus Wellpappe werden aus zertifizierten und recycelten Fasern aus nachhaltigen Quellen hergestellt.

² Der Anteil an recyceltem Kunststoff beruht auf der im Standard IEEE 1680.1-2018 festgelegten Definition.

