


# VALUE 6-fach Steckdosenleiste mit Schalter, runde Dosen, weiß, 3 m

**Artikelnummer** 19.99.0956  
**Hersteller** VALUE  
**Hersteller-Art.-Nr.** 19.99.0956  
**EAN (Einzelstück)** 7630049632608



**Steckerleiste mit runden Schutzkontakt-Steckdosen für den Innenbereich inkl. Ein/Aus-Schalter und Berührungsschutz**

- 6-fach Steckdosenleiste Kunststoff
- Steckdosen um 45° gedreht
- 2poliger Schalter (beleuchtet)
- Zuleitung 3m mit abgewinkeltem Schutzkontaktstecker

| Technische Daten |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Hersteller       | VALUE                               |
| Produktgruppe    | Steckdosenleisten                   |
| Produkttyp       | Steckdosenleiste                    |
| Farbe            | weiß                                |
| Länge            | 3 m                                 |
| Funktion         | 6-fach Steckdosenleiste m. Schalter |
| Bauform          | Desktop Steckdosenleiste            |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Max. Belastbarkeit         | 3600 W                               |
| Max. Spannung              | 250V AC                              |
| Ein/Aus-Schalter           | ja                                   |
| Schalter-Typ               | 2 polig, beleuchtet                  |
| Anzahl der Steckdosentöpfe | 6                                    |
| Anzahl Ausgänge/Winkel     | 6 / 45°                              |
| Anordnung Ausgänge         | Reihe                                |
| Dosentyp                   | Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F        |
| Material (Gehäuse)         | Kunststoff                           |
| Farbe (Gehäuse)            | weiß                                 |
| Anschlusskabel             | H0V5VV-F3G 1,5mm² 3 m                |
| Farbe (Kabel)              | weiß                                 |
| Anschlusstecker            | Schutzkontakt                        |
| Steckertyp                 | Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F      |
| Regionale Verwendung       | Deutschland, Österreich, Niederlande |
| Netzanschluss              | Schutzkontaktstecker, Typ-E/F        |
| Höhe                       | 41 mm                                |
| Breite                     | 54 mm                                |
| Tiefe                      | 310 mm                               |
| Gewicht                    | 534.5 g                              |
| Verpackungshöhe            | 50 mm                                |
| Verpackungsbreite          | 100 mm                               |
| Verpackungstiefe           | 350 mm                               |
| Paketgewicht               | 0.58 kg                              |