



Einhell

PROFESSIONAL



Akku-Heckenschere

GP-CH 18/61 Li BL-Solo

Art.-Nr.: 3410935

Ident.-Nr.: 21013

EAN-Code: 4006825673623

Die Einhell Professional Akku-Heckenschere GP-CH 18/61 Li BL-Solo vereint Power und Flexibilität. Angetrieben wird das Gerät von dem Einhell PurePOWER Brushless Motor für mehr Kraft und längere Laufzeit. Nach Online-Registrierung gelten 10 Jahre Garantie auf den Motor. Zwei Geschwindigkeitsstufen, ECO- & MAX POWER-Modus, treiben die präzisen lasergeschnittenen und diamantgeschliffenen Stahlmesser mit einer Schnittlänge von 61 cm an. Mit dem Anti-Blockier-System werden Blockaden automatisch gelöst. Schnelles Abtragen des Schnittguts wird durch den abnehmbaren Schnittgutsammler möglich. Die Lieferung enthält einen stabilen Köcher zum Schutz der Messer. Ohne Akku und Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Akku notwendig
- Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit
- PurePOWER Brushless – 10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung
- Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl
- Ergonomischer, schmaler Frontgriff mit Mikro-Schalter
- Anti-Blockier-System für optimale Sicherheit bei der Arbeit
- 2-stufige Geschwindigkeitsregulierung für angepasstes Arbeiten
- Drehbarer Handgriff für komfortablen Schnitt
- Schnittgutsammler
- Stoßschutz zum Schutz der Messer
- Messerabdeckung aus Aluminium
- Inkl. Schutzköcher zum Schutz der Messer
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)




Technische Daten

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| - Schnittlänge | 610 mm |
| - Schwertlänge | 670 mm |
| - Zahnabstand | 26 mm |
| - Schnitte pro Minute | 3000 min ⁻¹ |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Produktgewicht | 2.81 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 4.3 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 1133 x 258 x 184 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 17 kg |
| - Maße Exportkarton | 1150 x 535 x 260 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 640 1408 1584 |



Als Sonderzubehör erhältlich



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512108
EAN-Code: 4006825652376
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
A1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



PXC Akku-Wandhalterung
PXC-Akku-Zubehör
Art.-Nr.: 4514155
EAN-Code: 4006825658774
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4514095
EAN-Code: 4006825655292
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Laufzeit¹
(Min.)



Laufzeit²
(Min.)

Ein Akku Für alle Fälle

1.5 Ah	29.5	20
2.0 Ah	39	27
2.5 Ah	49	33
3.0 Ah	59	40
4.0 Ah	78	53
5.2 Ah	102	69
6.0 Ah	118	80
8.0 Ah	156	106

Testaufbau:

1) ohne Last - ECO

2) ohne Last - BOOST