



Einhell

PROFESSIONAL



Akku-Rasentrimmer
GP-CT 36/35 Li BL-Solo

Art.-Nr.: 3411330

Ident.-Nr.: 21012

EAN-Code: 4006825670608

Mit dem Einhell Professional Akku-Rasentrimmer GP-CT 36/35 Li BL-Solo hat jeder Gärtner einen praktischen Helfer im Geräteschuppen. Angetrieben wird das Gerät von dem Einhell PurePOWER Brushless Motor für mehr Kraft und längere Laufzeit. Nach Online-Registrierung gelten 10 Jahre Garantie auf den Motor. Für den Betrieb des Akku-Rasentrimmers sind 2 x 18 V-Batterien notwendig. Mit Hilfe der Tippautomatik kann der Faden in der Spule nachgeführt werden und bietet eine Schnittbreite von bis zu 35 cm. Der verstellbare Zusatzhandgriff erleichtert die Arbeit. Der Flowerguard gewährleistet den nötigen Sicherheitsabstand zu Blumen und Zierpflanzen. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 2x 18 V Akkus notwendig
- TWIN-PACK Technologie: 2 x 18 V Power X-Change Akkus – mehr Power
- Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit
- PurePOWER Brushless – 10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung
- Optimale Schnittergebnisse durch kraftvolle Fadentechnologie
- 2-stufige Drehzahlregulierung für kontrollierte Schnitte
- Individuell einstellbarer Zusatzhandgriff zur Zweihandführung
- Leichter und teilbarer Führungsholm aus Aluminium
- Doppelt gebogener Führungsholm für die perfekte Balance
- Flowerguard schützt andere Gewächse
- Tragegurt für rückschonendes Arbeiten
- Fadenspule mit Tipp-Automatik für schnelle Fadennachführung
- Stahlrahmen für effektiven Schutz des Akkus
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)




Technische Daten

- | | |
|-----------------------|---------------|
| - Schnittart | Einzelfaden |
| - Fadennachführung | Tippautomatik |
| - Fadenlänge | 800 cm |
| - Fadenstärke | 2 mm |
| - Schnittbreite Faden | 35 cm |



Logistische Daten

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 3.55 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 4.8 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 947 x 246 x 132 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 3 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 18 kg |
| - Maße Exportkarton | 960 x 410 x 270 mm |



Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzspule GE-CT 36/30 Li E
Rasentrimmer-Zubehör
Art.-Nr.: 3405096
EAN-Code: 4006825632767
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4514095
EAN-Code: 4006825655292
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512108
EAN-Code: 4006825652376
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



PXC Akku-Wandhalterung
PXC-Akku-Zubehör
Art.-Nr.: 4514155
EAN-Code: 4006825658774
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Trimmen¹
(Min.)

Ein Akku Für alle Fälle

1.5 Ah	25
2.0 Ah	30
2.5 Ah	35
3.0 Ah	45
4.0 Ah	60
5.2 Ah	70
6.0 Ah	95
8.0 Ah	120

Testaufbau:

1) Rasen