Einhell

EXPERT PLUS

POWER X-CHANGE

Akku-Rasenmäher

GE-CM 43 Li M Kit (2x4,0Ah)

Art.-Nr.: 3413130

Ident.-Nr.: 21071

EAN-Code: 4006825610338

Der Akku-Rasenmäher GE-CM 43 Li M ist ein sehr hochwertiges, zuverlässiges und äußerst leistungsstarkes Gerät für die kabellose Pflege größerer Rasenflächen. Durch das neue Power X-Change Batteriesystem von Einhell verfügt der Rasenmäher über zwei starke 18 V Akkus mit 4,0 Ah, für ausgedehnte Einsätze ohne lästiges Stromkabel. Die sechsstufige zentrale Schnitthöhenverstellung erlaubt die einfache, individuelle Einstellung der Schnitthöhe. Zusätzlich ermöglicht ein Mulchkeil das feine Zerkleinern des Mähguts, welches dann gleichmäßig auf dem Rasen verteilt wird und damit zusätzlich den Rasen düngt.

Ausstattung

- TWIN-PACK Technologie: 2x18V Power X-Change Akkus - mehr Power
- Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
- 6-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung (25-75mm)
- 3-fach höhenverstellbarer Führungsholm
- Praktisches Verstauen dank klappbarem Führungsholm
- Integrierter Tragegriff zum einfachen Transport
- Highwheeler - Rasenschonende, großflächige Räder
- Grasfangbox mit Füllstandsanzeige
- Hochwertiges, schlagzähes Kunststoffgehäuse
- Mulchkit im Lieferumfang enthalten
- Empfohlen für Rasenflächen bis 600 m²
- Lieferung mit 2x 4,0Ah PXC Akku und 2x Schnellladegerät






















Technische Daten

- Akku	18 V (2x) | 4000 mAh | Li-Ion
- Ladezeit	75min
- Schnittbreite	43 cm
- Schnitthöhenverstellung	6 | 25/35/45/55/65/75 mm | Zentral
- Fangbehältervolumen	63 L
- Raddurchmesser vorne	160 mm
- Raddurchmesser hinten	250 mm

Logistische Daten

- Bruttogewicht (kg)	21.3
- Produktgewicht (kg)	16.5
- Maße Einzelverpackung	825 x 480 x 445 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	21.3 kg
- Maße Exportkarton	825 x 480 x 445 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	165 | 330 | 390

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör
Generierungsdatum: 14.03.2022 11:26

Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzmesser GE-CM 43 Li
Rasenmäher-Zubehör
Art.-Nr.: 3405451
EAN-Code: 4006825610604
Einhell Grey



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB
Akku
Art.-Nr.: 4511524
EAN-Code: 4006825656206
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



PXC Akku-Wandhalterung
Koffer
Art.-Nr.: 4514155
EAN-Code: 4006825658774
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör
Generierungsdatum: 14.03.2022 11:26

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	Rasenmähen[1] (m²)
1.5 Ah	225
2.0 Ah	300
2.5 Ah	350
3.0 Ah	450
4.0 Ah	600
5.2 Ah	750
6.0 Ah	900

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2.5 Ah verwenden

Testaufbau:

1) -

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör
Generierungsdatum: 14.03.2022 11:26