






English

Connection Set Up User Guide
For ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, and GIGABYTE RGB Fusion Motherboards
1. Connect (A) to motherboard's PWM socket
2. Connect (B) to motherboard's Addressable RGB socket

For Non-Addressable RGB Motherboards
Connect (A) to motherboard's PWM socket

Connect the 2-Pin reset switch connector (D) with your hub.
Connect (C) to PSU's SATA connector
Use the RGB fan connectors (E) (F) to connect the Addressable RGB fans with your hub.

Español

Guía del usuario: configuración de la conexión
Para placas base con sincronización de iluminación ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion
1. Conecte (A) a la toma PWM de la placa base
2. Conecte (B) a la toma RGB direccionable de la placa base

Para placas base RGB no direccionables
Conecte (A) a la toma PWM de la placa base

Conecte el conector del interruptor de reinicio de dos clavijas (D) a su concentrador.
Conecte (C) al conector SATA de la PSU
Utilice los conectores del ventilador RGB (E) (F) para conectar los ventiladores de la RGB direccionable con su concentrador.

Deutsch

Verbindungen herstellen
ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion-Motherboards
1. (A) an den PWM-Sockel des Motherboards anschließen
2. (B) an den Addressable-RGB-Sockel des Motherboards anschließen

Motherboards ohne RGB-Adressierung
(A) an den PWM-Sockel des Motherboards anschließen

Schließen Sie den zweipoligen Reset-Verbinder (D) an den Hub an. (C) an den SATA-Anschluss des Netzteils anschließen
Verbinden Sie die adressierbaren RGB-Lüfter über die RGB-Lüfteranschlüsse (E) (F) mit dem Hub.

Français

Guide de configuration de la connexion
Pour la synchronisation des cartes mères ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion
1. Connectez (A) à la prise PWM de la carte mère.
2. Connectez (B) à la prise RVB adressable de la carte mère.

Pour les cartes mères RVB non adressables
Connectez (A) à la prise PWM de la carte mère.

Connectez le connecteur du commutateur de réinitialisation avec 2 broches (D) à votre concentrateur.
Connectez (C) au connecteur SATA de l'alimentation.
Utilisez les connecteurs de ventilateur RVB (E) (F) pour connecter les ventilateurs RVB adressables à votre concentrateur.

Italiano

Guida alla configurazione della connessione
Per scheda madre ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion
1. Collegare (A) al connettore PWM della scheda madre
2. Collegare (B) al connettore RGB indirizzabile della scheda madre

Per scheda madre RGB non indirizzabile
Collegare (A) al connettore PWM della scheda madre

Collegare il connettore di ripristino a 2 pin (D) all'hub.
Collegare (C) al connettore SATA della PSU
Utilizzare i connettori ventola RGB (E) (F) per collegare le ventole RGB indirizzabile all'hub.

Polski

Przewodnik użytkownika - Ustanowienie połączenia
Dla płyt głównych ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion
1. Podłączyć (A) do gniazda PWM płyty głównej
2. Podłączyć (B) do gniazda adresowalnego RGB płyty głównej

Dla płyt głównych z nieadresowalnym RGB
Podłączyć (A) do gniazda PWM płyty głównej

Połączyć 2-stykowe złącze przełącznika zerowania (D) z koncentratorem.Podłączyć (C) do złącza SATA PSU
Użyć złączy wentylatora RGB (E) (F) do połączenia adresowalnych wentylatorów RGB z koncentratorem.

Português Brasileiro

Guia do Usuário de Configuração de Conexão
Para as placas mãe ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion
1. Conecte (A) ao soquete PWM da placa-mãe
2. Conecte (B) ao soquete RGB endereçável da placa-mãe

Para placas-mãe RGB não endereçáveis
Conecte (A) ao soquete PWM da placa-mãe

Conectar o conector do comutador de reajuste de 2 pinos (D) com seu concentrador.
Conecte (C) ao conector SATA da PSU
Use os conectores de ventilador RGB (E) (F) para conectar os ventiladores RGB Endereçáveis com seu concentrador.

日本語

接続設定ユーザーガイド
ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion マザーボードの場合
1. (A) をマザーボードのPWMソケットに接続します
2. (B) をマザーボードのアドレス指定可能 RGBコネクタに接続します

非アドレス指定可能RGBマザーボードの場合
(A) をマザーボードのPWMソケットに接続します

2ピンリセットスイッチコネクタ (D) をハブに接続します。
(C) をPSUのSATAコネクタに接続します
RGB ファンコネクタ (E) (F) を使用して、アドレス指定可能 RGB ファンをハブに接続します。

Suomi

Yhteysasetus Käyttöopas
ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync ja GIGABYTE RGB -fuusioemolevylle
1. Liitä (A) emolevyn PWM-liitäntään
2. Liitä (B) emolevyn osoitetta käytävään RGB-liitäntään

Ei-osoitetta käyttävät RGB-emolevyt
Liitä (A) emolevyn PWM-liitäntään

Liitä 2-nastainen nollauskytkinliitin (D) keskitimeesi.
Liitä (C) PSU:n SATA-liitäntään
Käytä RGB-tuuletinliittimiä (E) (F) osoitetta käyttävien RGB-tuulettimien liittämiseen keskitimeen.

Português

Guia do utilizador para a configuração da ligação
Para e placas principais ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync e GIGABYTE RGB Fusion
1. Ligue (A) à tomada PWM da placa principal
2. Ligue (B) à tomada RGB endereçável da placa principal

Para placas principais compatíveis com RGB não endereçável
Ligue (A) à tomada PWM da placa principal

Ligue o conector de 2 pinos do interruptor de reposição (D) ao seu hub.
Ligue (C) ao conector SATA da fonte de alimentação
Utilize os conectores de ventiladores RGB (E) (F) para ligar os ventiladores RGB endereçáveis ao hub.

繁体中

連接設定使用說明
使用ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion主板
1. 將接頭(A)連接到主板的PWM插座
2. 將接頭(B)連接到主板的可編程 RGB的插座

使用無法支援可編程 RGB的主板
將接頭(A)連接到主板的PWM插座

將2-pin Reset 接頭(D)插到Hub上
將接頭(C)連接到電源SATA接頭
將支持可編程 RGB風扇的接頭(E) (F) 插到控制小板上

Қазақ тілі

Байланысты орнату бойынша пайдаланушы нұсқаулығы
ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion аналық тақталары үшін
1. (A) аналық тақтадағы PWM ұяшығына жалғаңыз
2. (B) аналық тақтасының бағытталатын RGB коннекторына жалғаңыз

Бағытталмайтын RGB аналық тақталары үшін
(A) аналық тақтадағы PWM ұяшығына жалғаңыз

2 істікті ысыру қосқышының коннекторын (D) шоғырландырғышпен жалғаңыз.
(C) PSU құралының SATA коннекторына жалғаңыз RGB желдеткіш коннекторларын (E) (F) пайдаланып, бағытталатын RGB желдеткіштерін шоғырландырғышпен жалғаңыз.

Svenska

Användarhandbok för konfigurering av anslutning
För moderkort med ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync och GIGABYTE RGB Fusion
1. Anslut (A) till moderkortets PWM-uttag
2. Anslut (B) till moderkortets adresserbara RGB-uttag

För icke-adresserbara RGB-moderkort
Anslut (A) till moderkortets PWM-uttag

Anslut 2-stiftskontakten för återställningsbrytaren (D) till hubben.Anslut (C) till PSU:ns SATA-kontakt Använd RGB-fläktkontakterna (E) (F) för att ansluta de adresserbara RGB-fläktarna till hubben.

簡中

连接设定使用说明
使用ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion主板
1. 将接头(A)连接到主板的PWM插座
2. 将接头(B)连接到主板的可编程 RGB的插座

使用无法支援可编程的RGB的主板
将接头(A)连接到主板的PWM插座

将2-pin Reset 接头(D)插到Hub上
将接头(C)连接到电源的SATA接头
将支持可编程RGB风扇的接头(E) (F) 插到控制小板上

Türkçe

Bağlantı Ayarı Kullanım Kılavuzu
ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion Ana Kartlar İçin
1. (A) kısmını ana kartın PWM yuvasına bağlayın
2. (B) kısmını ana kartın Adreslenebilir RGB yuvasına bağlayın

Adreslenemez RGB Ana Kartlar İçin
(A) kısmını ana kartın PWM yuvasına bağlayın

2 pimli sıfırlama anahtarını bağlayıcısını (D) dağıtıcınıza bağlayın.
(C) kısmını PSU'nun SATA bağlayıcısına bağlayın
Adreslenebilir RGB fanlarını dağıtıcınıza bağlamak için RGB fan bağlayıcılarını (E) (F) kullanın.

Magyar

Felhasználói csatlakoztatási útmutató
ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync és GIGABYTE RGB Fusion alaplapokhoz
1. Csatlakoztassa az alaplap PWM-aljzatához: (A)
2. Csatlakoztassa az alaplap címezhető RGB-aljzatához: (B)

Nem címezhető RGB-alaplapok
Csatlakoztassa az alaplap PWM-aljzatához: (A)

Csatlakozassa a visszaállító kapcsoló 2 érintkezős csatlakozóját(D) a hubba
Csatlakoztassa a táp SATA-csatlakozójához: (C)
Az RGB ventilátorcsatlakozók (E) (F) használatával csatlakoztassa a címezhető RGB-ventilátorokat a hubhoz.

Dansk

Vejledning til tilslutning og opsætning
Ved brug af ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync og GIGABYTE RGB Fusion-bundkort
1. Forbind (A) til PWM-stikket på bundkortet
2. Forbind (B) til bundkortets adresserbare RGB-stik

Ved brug af ikke-adresserbare RGB-bundkort
Forbind (A) til PWM-stikket på bundkortet

Forbind nulstillingskontakten med 2 stikben (D) til din hub.
Forbind (C) til SATA-stikket på PSU-enheden
Brug stikkene på RGB-ventilatoren (E) (F) til, at forbinde de adresserbare RGB-ventilatorer til din hub.

العربية

دليل المستخدم لإعداد التوصيلات
للوحات الأم ASUS Aura Sync و MSI Mystic Light Sync و GIGABYTE RGB Fusion
1- وصل (A) بمقبس PWM في اللوحة الأم
2- وصل (B) بمقبس RGB القابل للتعنونة في اللوحة الأم
للوحات الأم RGB غير القابلة للتعنونة
وصل (A) بمقبس PWM في اللوحة الأم
وصل موصل تبديل إعادة التعيين ثنائي الدبابيس (D) عبر الموزع النتائج لك.
وصل (C) بموصل SATA في وحدة إمداد الطاقة PSU
استخدم موصلات مراوح RGB (E) (F) لتوصيل مراوح RGB القابلة للتعنونة عبر الموزع التابع لك.