Akku-Heißluftgebläse

MobileHeat 1

ohne Akku und Ladegerät
EAN 4007841 088064
Art.-Nr. 088064



Serie 1 | Power-For-All Alliance (Bosch) | 500 W Leistung | 300°C / 450°C | 2 Temperatur-Stufen | 120 l/min. | Geeignet für steckbare Düsen | CE

Funktionsbeschreibung

Kompakt und flexibel für heiße Luft überall! Schnell auf 300°C oder 450°C mit dem 18V Bosch PFA-Akku für vielseitige Anwendungen. Kabellose Freiheit in einem handlichen kompakten Gerät.

Technische Daten

Temperatur	300 – 450 °C
Luftmenge	120 l/min
Temperatureinstellung	2-stufig
Einstellung per	Stufenschalter
Luftstromregulierung	Stufen
Programmierfunktion	Nein
Loc-Funktion	Nein
Resthitzeanzeige	Nein
Cool-Funktion	Nein
Motor, Typ	Bürstenmotor
Heizelement	Mikanitheizung
Netzanschluss	50 – 60 Hz
Akku-Spannung	18 V
Schnittstelle	18V PFA Bosch-Akku

Funktion, Aufhängmöglichkeit	Nein
Heizelement austauschbar	Nein
Wiederanlaufschutz	Nein
Temperaturscanner	Nein
Versorgungsspannung Detail	Lithium-Ionen-Akku
Thermosicherung	Ja
Abmessungen (L x B x H)	177 x 79 x 210 mm
VPE1, Nettogewicht	0,54 kg
Herstellergarantie	3 Jahre
VPE1, EAN	4007841088064
Lieferumfang	inkl. Reflektordüse, Reduzierdüse 20 mm
Leistung	500 W
Produkt Kategorie	Akku-Heißluftgebläse

Zubehör

EAN 4007841 070519	Reflektordüse

Akku-Heißluftgebläse

MobileHeat 1

ohne Akku und Ladegerät
EAN 4007841 088064
Art.-Nr. 088064

Zubehör

EAN 4007841 070113	Breitstrahldüse 50 mm
EAN 4007841 070212	Breitstrahldüse 75 mm
EAN 4007841 070311	Abstrahldüse 50 mm
EAN 4007841 070410	Abstrahldüse 75 mm
EAN 4007841 089450	BOSCH POWER FOR ALL Alliance 18 V Akku 4,0 Ah Li-Ion
EAN 4007841 088385	BOSCH POWER FOR ALL Alliance 18 V Ladegerät AL 18V-20