



brennenstuhl®

SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

DE	Sicherheitsinformationen	HU	Biztonsági információk	LT	Saugos informacija
EN	Safety information	RU	Информация о безопасности	LV	Drošības informācija
FR	Informations sur la sécurité	TR	Güvenlik bilgileri	HR	Sigurnosne informacije
NL	Veiligheidsinformatie	FI	Turvallisuustiedot	RO	Informații privind siguranța
IT	Informazioni sulla sicurezza	GR	Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG	Информация за безопасност
SE	Säkerhetsinformation	PT	Informações de segurança	DK	Oplysninger om sikkerhed
ES	Información de seguridad	EE	Ohutusalane teave	NO	Sikkerhetsinformasjon
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK	Bezpečnostné informácie	UA	Інформація з техніки безпеки
CZ	Bezpečnostní informace	SI	Varnostne informacije	AR	معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

04/11/2024




Garant

GAR 3030 N515 IP44 DE C1
30 m H07RN-F 5G1,5

 MAX 2,4kW/400V 3N~, 1200W/230V~
 MAX 8kW/400V 3N~, 3000W/230V~

1x CEE 400V 3N~/16A
2x 230V~/16A

service@brennenstuhl.com Art. 1 18272 0 010
Made in Germany 0528213 • 4624 •
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestr.1-3, D-72074 Tübingen



**Für den Baustelleneinsatz
und den langfristigen
Einsatz im Aussenbereich.**

**For use on construction
sites and long-term
outdoor use.**



30 m **DGUV-I**
203-006
≙ BGI 608

H07RN-F 5G1,5

053437/124

EN Bei Überhitzung alle Stecker ziehen, nach Abkühlung Rückstellknopf drücken! Reparatur nur durch Elektro-Fachkraft. **FR** En cas de surchauffe, débrancher toutes les fiches. Après refroidissement, appuyer sur le bouton de remise en marche ! Réparation uniquement par un technicien qualifié. **IT** In caso di surriscaldamento! La riparazione deve essere effettuata solo da un elettricista qualificato. **DE** Bei Überverhitzung alle Stecker ziehen, nach Abkühlung Rückstellknopf drücken! Reparatur nur durch Elektro-Fachkraft. **ES** En caso de reclamentación de incendio sacar los enchufes y una vez enfriado apretar el botón de reinicio! Reparar únicamente por un electricista cualificado.

SAFETY SYSTEM



EN If overheating occurs, remove all the plugs from their sockets, after cooling down press the reset button! Repair only by qualified electrician. **PL** W przypadku przegrzania należy wyciągnąć wszystkie wtyczki, a po ostygnięciu nacisnąć przycisk resetowania! Naprawa tylko przez wykwalifikowanego elektryka. **CZ** V případě přehřátí vytáhněte všechny vykvalifikované elektrické zásuvky. **SK** V prípade prehriatí vytáhněte všechny vykvalifikované elektrické zásuvky. **HU** Túlmele gedés esetén húzza ki az összes szakképzett villanyszerelővel. **IT** In caso di surriscaldamento, togliete tutti i cavi dalle prese e, dopo il raffreddamento, premete il pulsante di reset. **ES** En caso de reclamentación de incendio sacar los enchufes y una vez enfriado apretar el botón de reinicio! Reparar únicamente por un electricista cualificado.

0534382/324