



Einhell

EXPERT



Akku-Schlagbohrschrauber

TE-CD 18/44 Li-i (1x2,5Ah)

Art.-Nr.: 4514287

Ident.-Nr.: 21014

EAN-Code: 4006825679533

Der Einhell Akku-Schlagbohrschrauber TE-CD 18/44 Li-i (1x2,5Ah) ist ein Mitglied der leistungsstarken Power X-Change-Familie. Das 2-Gang-Getriebe eignet sich zum kraftvollen Bohren und Schrauben mit bis zu 44 Nm Drehmoment. Der Schrauber verfügt über eine Drehzahl-Elektronik, 21 Drehmomentstufen, eine Bohrstufe und eine Schlagbohrstufe zum Arbeiten an härterem Material wie Ziegel oder Stein. Eine optimale Sicht auf den Arbeitsbereich gewährt die integrierte LED-Beleuchtung. Das einhülssige, 13 mm-Schnellspannbohrfutter aus robustem Metall nimmt das Werkzeugzubehör sicher und schnell auf. In der Lieferung enthalten sind ein 2,5 Ah Power X-Change Akku und ein Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Akku notwendig
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Stein- und Mauerwerk
- 2-Gang Getriebe zum kraftvollen Bohren und Schrauben
- Hochwertiges 13 mm Schnellspannbohrfutter aus Metall
- Drehzahl Elektronik für materialgerechtes Arbeiten
- Ergonomisches Design mit Softgrip für angenehmes Arbeiten
- Gürtelclip zur sicheren Anbringung des Geräts am Gürtel
- Integriertes LED Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- Inkl. 1x 2,5 Ah Power X-Change Akku und 1x Ladegerät



Technische Daten

- Akku	18 V 2500 mAh Li-Ion
- Ladezeit	50min
- Anzahl Gänge	2
- Leerlaufdrehzahl (Gang 1)	0-400 min ⁻¹
- Leerlaufdrehzahl (Gang 2)	0-1500 min ⁻¹
- Max. Drehmoment hart	44 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen	21+1+1 settings
- Bohrfutter	13 mm Einhülssig
- Bohrleistung in Beton	10 mm
- Schlagzahl (Gang 1)	0-6400 min ⁻¹
- Schlagzahl (Gang 2)	0-24000 min ⁻¹
- Anzahl Akkus	1 STK



3 FUNCTIONS



ERGONOMIC




LED



INCL.

Logistische Daten


- Produktgewicht	1.59 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	2.73 kg
- Maße Einzelverpackung	170 x 233 x 231 mm
- Stück pro Exportkarton	4 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	10.92 kg
- Maße Exportkarton	504 x 340 x 238 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	2740 5680 6640



18 V
2.5 Ah



44 Nm
HIGH POWER



3 FUNCTIONS

Als Sonderzubehör erhältlich



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



PXC Akku-Wandhalterung
PXC-Akku-Zubehör
Art.-Nr.: 4514155
EAN-Code: 4006825658774
Einhell Accessory

Power X-Caravan Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512136
EAN-Code: 4006825664010
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory



Bit-Bohrerbox 22tlg. S-Box
Akku-Bohrschrauber-Zubehör
Art.-Nr.: 49108806
EAN-Code: 4009311088062
Einhell Accessory



Bit-Bohrerbox 39tlg. L-Box
Akku-Bohrschrauber-Zubehör
Art.-Nr.: 49108911
EAN-Code: 4009311089113
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 8A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512155
EAN-Code: 4006825670554
Einhell Accessory



PXC Battery Protector
PXC-Akku-Zubehör
Art.-Nr.: 4140151
EAN-Code: 4006825670844
Einhell Accessory



18V 3,0Ah SEALED PXC Plus A2
Akku
Art.-Nr.: 4511618
EAN-Code: 4006825672794
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512108
EAN-Code: 4006825652376
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



3er Set POWERBOX Kassetten
Akku-Schlagbohrmaschinen-
Zubeh
Art.-Nr.: 49109157
EAN-Code: 4009311091574



Bitsatz 34 tlg. S-Box
Akku-Bohrschrauber-Zubehör
Art.-Nr.: 49108801
EAN-Code: 4009311088017
Einhell Accessory



Bit-Bohrerbox 39tlg. L-Box
Akku-Bohrschrauber-Zubehör
Art.-Nr.: 49108956
EAN-Code: 4009311089564
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



18V 4,0Ah SEALED PXC Plus A1
Akku
Art.-Nr.: 4511627
EAN-Code: 4006825673227
Einhell Accessory



18V 4Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511629
EAN-Code: 4006825673685
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4514095
EAN-Code: 4006825655292
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit B1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 3Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511631
EAN-Code: 4006825673692
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



5,2 Ah PXC Starter-Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512147
EAN-Code: 4006825675153
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
B1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578

Akku-Laufzeiten



Ein Akku Für alle Fälle

Schrauben¹
(Stück)

1.5 Ah	230
2.0 Ah	305
2.5 Ah	380
3.0 Ah	460
4.0 Ah	610
5.2 Ah	770
6.0 Ah	920
8.0 Ah	1220

Testaufbau:

1) Holz - Löcher 6x45mm