



Einhell

CLASSIC



Akku-Winkelschleifer

TC-AG 18/115 Li (1x4,0Ah)

Art.-Nr.: 4431133

Ident.-Nr.: 21014

EAN-Code: 4006825679526

Der Einhell Akku-Winkelschleifer TC-AG 18/115 Li (1x4,0Ah) ist ein leichter und damit handlicher Winkelschleifer mit einer Schnitttiefe von max. 28 mm und einem Scheibendurchmesser von 115 mm. Ob kraftvolles Trennen, Schleifen oder Polieren, mit einer Leerlaufdrehzahl von 8.500 U/min ist der Winkelschleifer ein nützlicher Helfer. Softstart und Wiederanlaufschutz sorgen für eine erhöhte Anwendungssicherheit, der Überlastschutz wiederum für die Langlebigkeit. Ausgestattet mit einem ergonomischen Softgrip, ist der Zusatzhandgriff flexibel in 3 Positionen montierbar. Die Lieferung enthält 1x 4,0 Ah Akku und Ladegerät. Lieferung ohne Trennscheibe.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Akku notwendig
- Softstart & Wiederanlaufschutz für erhöhte Anwendersicherheit
- Überlastschutz schützt Motor vor Überhitzung
- Zusatzhandgriff flexibel in 3 Positionen montierbar
- Auflagefläche mit Erhebungen zur sicheren Ablage
- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2,5 Ah Akku und größer
- Lieferung inkl. 1x 4,0 Ah Akku und Ladegerät
- Lieferung ohne Trennscheibe




Technische Daten

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| - Akku | 18 V 4000 mAh Li-Ion |
| - Ladezeit | 80min |
| - Netzanschluss Ladegerät | 200-250 V 50-60 Hz |
| - Scheibendurchmesser | 115 mm |
| - Leerlaufdrehzahl max. | 8500 min ⁻¹ |
| - Max. Schnitttiefe | 28 mm |
| - Anzahl Akkus | 1 STK |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 2.25 |
| - Bruttogewicht (kg) | 3.61 |
| - Maße Einzelverpackung | 311 x 155 x 205 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 15 kg |
| - Maße Exportkarton | 630 x 328 x 220 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 2520 5320 6384 |



Als Sonderzubehör erhältlich



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



PXC Akku-Wandhalterung
PXC-Akku-Zubehör
Art.-Nr.: 4514155
EAN-Code: 4006825658774
Einhell Accessory



DIA-Trennsch dünn 115x1,4
Winkelschleifer-Zubehör
Art.-Nr.: 49721150
EAN-Code: 4009317211501
Einhell Accessory



10 Trennschei. dünn 115x1,0
Winkelschleifer-Zubehör
Art.-Nr.: 49711944
EAN-Code: 4009317119449
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



M14 Schnellspannmutter
Winkelschleifer-Zubehör
Art.-Nr.: 49717705
EAN-Code: 4009317177050
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



18V 4,0Ah SEALED PXC Plus A1
Akku
Art.-Nr.: 4511627
EAN-Code: 4006825673227
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512108
EAN-Code: 4006825652376
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



Power X-Caravan Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512136
EAN-Code: 4006825664010
Einhell Accessory



2 Schleifmop 115 K 40/80
Winkelschleifer-Zubehör
Art.-Nr.: 49795505
EAN-Code: 4009317955054
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 8A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512155
EAN-Code: 4006825670554
Einhell Accessory



PXC Battery Protector
PXC-Akku-Zubehör
Art.-Nr.: 4140151
EAN-Code: 4006825670844
Einhell Accessory



18V 3,0Ah SEALED PXC Plus A2
Akku
Art.-Nr.: 4511618
EAN-Code: 4006825672794
Einhell Accessory



18V 4Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511629
EAN-Code: 4006825673685
Einhell Accessory



18V 3Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511631
EAN-Code: 4006825673692
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



5,2 Ah PXC Starter-Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512147
EAN-Code: 4006825675153
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
B1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4514095
EAN-Code: 4006825655292
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit B1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Schneiden¹
(Stück)

Ein Akku Für alle Fälle

Ein Akku Für alle Fälle	Schneiden ¹ (Stück)
1.5 Ah	15
2.0 Ah	20
2.5 Ah	25
3.0 Ah	30
4.0 Ah	40
5.2 Ah	60
6.0 Ah	70
8.0 Ah	80

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2.5 Ah verwenden

Testaufbau:

1) Metall - Rundstahl Ø 12mm - Max. elektronische Geschwindigkeit