



Netzteil

Model: **AK-CH-23**



Produktcode	AK-CH-23
Produkttyp	Netzteil
Serie	Universell
Versorgungsspannung	110-240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	< 0.5 A
Maximale Kraft	65 W
Standard	Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0, GaN
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Erdung	Ohne (II Schutzklasse)
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
Versorgungsleitung	CEE 7/16 (Europlug)
Versorgungsparameter von USB-C	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3.25 A (Max. 65 W)
Übereinstimmung mit DCP (Dedicated Charging Port)	Ja
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Weiß
Display	Ohne
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	98 x 35 x 33 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	160 x 86 x 40 mm
Nettogewicht	81 g
Bruttogewicht	116 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720139351
Garantie	24 Monate





Bezeichnung

Das Akyga® AK-CH-23 USB-C-Ladegerät ist ein Hightech-Gerät, das Modernität mit einem kompakten und funktionalen Design verbindet. Dank der verwendeten **GaN-Technologie** ist es effizienter und energiesparender als herkömmliche Handy-Ladegeräte. Darüber hinaus reduziert Galliumnitrid den Energieverlust, was zu einer geringeren Wärmeabgabe, einer höheren Effizienz und einer geringeren Größe des Ladegeräts führt. Dies macht es ideal für längere Reisen, bei denen die Größe des Gepäcks entscheidend ist.

Das **GaN-Wandladegerät** verfügt über **einen einzigen USB-Typ-C-Anschluss** mit einer Ausgangsleistung von **65 W**. Es bietet eine breite Kompatibilität mit verschiedenen elektronischen Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops. Mit der Unterstützung von **Quick Charge** und **Power Delivery-Technologie** ermöglicht es ein extrem schnelles und effizientes Aufladen. Darüber hinaus passt das PD-Ladegerät die Ladeleistung automatisch an die Spezifikationen des angeschlossenen Geräts an und garantiert so einen sicheren und optimalen Ladevorgang.

Ein wesentlicher Vorteil des **USB-Würfel-Ladegeräts** ist, dass es kein integriertes USB-Kabel hat. Dadurch können Nutzer die Länge und den Typ des Kabels frei wählen und es an ihre individuellen Bedürfnisse und Vorlieben anpassen.

Das USB-C GaN-Ladegerät AK-CH-23 ist ein Synonym für Modernität und Funktionalität. Dank der GaN-Technologie, seinem kompakten Design und der **schnellen Ladefunktion** erfüllt es die Erwartungen selbst der anspruchsvollsten Nutzer. Es ist eine hervorragende Lösung für alle, die ein effizientes und vielseitiges Werkzeug zum Aufladen ihrer elektronischen Geräte unter allen Bedingungen benötigen.