

AdBlue®-Leitungs-Reparaturset 77-teilig

Das AdBlue®-Leitungssystem in den Fahrzeugen ist durchaus tückisch, weil die extrem niedrige Viskosität der Flüssigkeit zum unterkriechen von Verbindungen neigt und auch, weil das System durch die Nähe zum Abgasstrang enorm hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Vorallem die Verbindungsstellen am Einspritzventil neigen zu Undichtigkeit. Ein drastisch erhöhter AdBlue®-Verbrauch und die weißen bis bräunlichen Verkrustungen an den Verbindungsstellen dokumentieren dies recht plastisch.



Abhilfe schafft bislang nur eine Ersatzleitung, die für viel Geld von den Fahrzeugherstellern angeboten wird. Ein jeder von Ihnen, der sich schon einmal mit dieser Thematik befasst hat, wird bestätigen, dass der Einbau dieser Leitung mit enormem Aufwand verbunden ist.

Bei Anwendung des AdBlue®-Reparatursetes wird die defekte Leitung einfach getrennt, die elektrischen Heizdrähte seitlich abgelegt, ein neuer Nippel mittels Speziialschlauch in die bestehende Leitung eingesetzt, die Heizdrähte wieder anmontiert und dicht ist die Problemstelle.



Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
7ABR77	AdBlue®-Leitungs-Reparaturset	1

Bestellnummer:	Beschreibung:
ABR1414GS	Gerader NQS Stecker, NW1/4"-1/4"-0°, Beutel mit 4 Stück
ABR3838GS	Gerader NQS Stecker, NW3/8"-6-0°, Beutel mit 4 Stück
ABR516GS	Gerader NQS Stecker, NW5/16"-6-0°, Beutel mit 2 Stück
ABR14WS	Winkel NQS Stecker, NW1/4"-1/4"-90°, Beutel mit 2 Stück
ABR38WS	Winkel NQS Stecker, NW3/8"-6-90°, Beutel mit 2 Stück
ABR516WS	Winkel NQS Stecker, NW5/16"-6-90°, Beutel mit 2 Stück
ABR64RS	Reduzierstutzen GRS 6-4-0°, GRS 6-4, Beutel mit 7 Stück
ABR86DS	Doppelstutzen NQV1, NW8-6-0°, Beutel mit 2 Stück
ABR6DS	Doppelstutzen PA66-GF30, GS 6, Beutel mit 2 Stück
ABR04400S	Schlauch EPDM mit Gewebe, ID4mm, 400mm lang, Beutel mit 2 Stück
ABR06400S	Schlauch EPDM mit gewebe, ID6mm, 400mm lang, Beutel mit 2 Stück
ABR150HS	Hitzeschlauch PA-Klett, weiß, 150mm lang, Beutel mit 3 Stück
ABRCORO	Textilklebeband Coro839, 0,17mm x 15mm x 10 Meter, 1 Stück Rolle
71022	Kabelbinder, 150mm x 3,6mm, schwarz, Beutel mit 100 Stück
7KRA01	Abschneider 6mm - 12,7mm, 1 Stück
ABR119OK	Oetiker 1-Ohr-Klemme 011,9-706R, Beutel mit 20 Stück
ABR128OK	Oetiker 1-Ohr-Klemme 012,8-706R, Beutel mit 20 Stück
ABR138OK	Oetiker 1-Ohr-Klemme 013,8-706R, Beutel mit 20 Stück