



Einhell

CLASSIC

POWER X-CHANGE

Akku-Outdoor-Lampe

GC-OL 18/1500 Li-Solo

Art.-Nr.: 2320120

Ident.-Nr.: 21014

EAN-Code: 4006825680423

Die Einhell Akku-Outdoor-Lampe GC-OL 18/1500 Li-Solo bringt Licht ins Dunkel. Für optimale Helligkeit bei Innen- und Außeneinsätzen sorgt ein leistungsfähiger Li-Ion-Akku der innovativen Power X-Change-Familie. Ihre 36 LEDs erzeugen ein kaltweißes Licht von 7000 K und eine Helligkeit von bis zu 1500 lm, die per Knopfdruck in 3 Stufen einstellbar ist. Die Leuchtweite beträgt dabei max. 4 m. Der Leuchtkopf (Ø 11 cm) lässt sich horizontal um bis zu 290° drehen und vertikal um bis zu 300° schwenken. Eine rutschfeste Halteklammer ermöglicht viele Befestigungsmöglichkeiten. Über einen Tragegriff kann die Akku-Lampe transportiert werden. Geliefert wird ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich).

Ausstattung


- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Akku notwendig
- Tragbare Akku-Lampe für Innen- und Außeneinsätze
- Stufenlose Einstellung des LED-Leuchtkopfes
- 36 leuchtstarke LEDs für eine helle Ausleuchtung
- Einstellung der Helligkeit in 3 Stufen
- Rutschfeste Halteklammer für diverse Befestigungsmöglichkeiten
- Tragegriff für den einfachen Transport
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten

- Volt	18 V
- Anzahl LED	36 STK
- Leuchtstärke	1500 lm
- Anzahl Helligkeitsstufen	3
- Farbtemperatur	7000 K

Logistische Daten

- Produktgewicht (kg)	0.449
- Bruttogewicht (kg)	0.593
- Dimensions single packaging	180 X 93 X 259 mm
- Pieces per export carton	10 STK
- Dimensions export carton	485 X 380 X 280 mm
- Container quantity (20"/40"/40"HC)	5520 11330 12590



Als Sonderzubehör erhältlich



PXC Akku-Wandhalterung
PXC-Akku-Zubehör
Art.-Nr.: 4514155
EAN-Code: 4006825658774
Einhell Accessory



PXC+ 18V 5-8Ah MULTI
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



PXC 18V 3,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change
Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



18V 4Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511629
EAN-Code: 4006825673685
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
B1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4514095
EAN-Code: 4006825655292
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory



E-Case Tasche
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540036
EAN-Code: 4006825677966
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511627
EAN-Code: 4006825673227
Einhell Accessory



PXC+ 18V 3,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511618
EAN-Code: 4006825672794
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



18V 3Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511631
EAN-Code: 4006825673692
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 8A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512155
EAN-Code: 4006825670554
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



E-Case L with wheels
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540014
EAN-Code: 4006825660562
Einhell Accessory



E-Case S-F
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540011
EAN-Code: 4006825653991
Einhell Accessory



E-Case M
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540021
EAN-Code: 4006825667721
Einhell Accessory



E-Case Werkzeugkiste
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540037
EAN-Code: 4006825677973
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	 Leuchten ¹	 Leuchten ²
	(h)	(h)
1.5 Ah	7.2	2.4
2.0 Ah	9.6	3.2
2.5 Ah	12	4
3.0 Ah	14.4	4.8
4.0 Ah	19.2	6.4
5.2 Ah	25	8.3
6.0 Ah	28.8	9.6
8.0 Ah	38.4	12.8

Testaufbau:

1) Min. brightness setting

2) Max. Helligkeitsstufe