



Einhell

DRAFT

POWER X-CHANGE

EXPERT

Akku-Rasentrimmer**GE-CT 18/25 Li-Solo****Art.-Nr.: 3411255**

Ident.-Nr.: 21014

EAN-Code: 4006825680416

Der Einhell Akku-Rasentrimmer GE-CT 18/25 Li-Solo ist ein leistungsstarkes Gerät der Power X-Change Familie zur kabellosen Rasenpflege. Der 180° drehbare und 3-fach neigbare Motorkopf sowie die Edging-Funktion ermöglichen das Trimmen von Rasenkanten und schwer zugänglichen Stellen. Der Flowerguard gewährleistet dabei den nötigen Sicherheitsabstand zu Blumen und Zierpflanzen. Die Schneidart des Akku-Rasentrimmers ist per separat erhältlichem Fadenkopf zwischen Messer- und Fadenbetrieb wechselbar. Der Trimmer verfügt über einen stufenlos teleskopierbaren Führungsholm und einen Zusatzhandgriff mit integriertem Messer-Aufbewahrungsfach. Lieferung inkl. 20x Kunststoffmesser. Ohne Akku und Ladegerät.

Ausstattung






- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Akku notwendig
- Motorkopf 180° drehbar: Für senkrechte Flächen/Rasenkanten
- 3-fach neigbarer Motorkopf zum flexiblen Arbeiten
- Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm
- Stufenlos verstellbarer zweiter Handgriff
- Im Zweithandgriff integriertes Fach für 20 Messer
- Flowerguard schützt Pflanzen und Bäume vor Beschädigungen
- Softgripflächen zur angenehmen Handhabung
- Stabile Messeraufnahme für längere Lebensdauer der Messer
- Inkl. 20x Kunststoff-Messer
- Einfacher Wechsel auf separat erhältlichen Fadenkopf
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten

- | | |
|------------------------|-------|
| - Schnittbreite Messer | 25 cm |
|------------------------|-------|

Logistische Daten

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| - Produktgewicht | 2 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 3.11 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 1015 x 200 x 127 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 14.9 kg |
| - Maße Exportkarton | 1030 x 415 x 260 mm |

**TILT- AND TURNABLE****TELESCOPIC****ADDITIONAL HANDLE****FLOWERGUARD****AVAILABLE ACCESSORY****POWER X-CHANGE**
BATTERY & CHARGER
NOT INCLUDED**18 V****Ø 25 cm****3 x
TILTABLE**

Als Sonderzubehör erhältlich



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



PXC Akku-Wandhalterung
PXC-Akku-Zubehör
Art.-Nr.: 4514155
EAN-Code: 4006825658774
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



18V 4Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511629
EAN-Code: 4006825673685
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4514095
EAN-Code: 4006825655292
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



PXC 18V 3,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change
Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
A1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578



Power X-Boostcharger 8A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512155
EAN-Code: 4006825670554
Einhell Accessory



PXC+ 18V 5-8Ah MULTI
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



18V 3Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511631
EAN-Code: 4006825673692
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511627
EAN-Code: 4006825673227
Einhell Accessory



PXC+ 18V 3,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511618
EAN-Code: 4006825672794
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Trimmen¹
(Min.)

Ein Akku Für alle Fälle

1.5 Ah	32
2.0 Ah	42
2.5 Ah	53
3.0 Ah	63
4.0 Ah	84
5.2 Ah	110
6.0 Ah	126
8.0 Ah	168

Testaufbau:

1) Rasen - Messer