



Einhell

CLASSIC

Gartenpumpe

GC-GP 6050 ECO PLUS

Art.-Nr.: 4180210

Ident.-Nr.: 21014

EAN-Code: 4006825679786

Die Einhell Gartenpumpe GC-GP 6050 ECO PLUS ist mit einer Leistung von 600 W ideal zur Gartenbewässerung. Sie erreicht einen max. Förderdruck von 4 bar und fördert bis zu 5.000 l/h bei einer Förderhöhe von bis zu 40 m. Die max. Saughöhe beträgt 8 m. Dank der ECO PLUS Technologie erzielt die Pumpe eine höhere Förderleistung bei geringerem Stromverbrauch. Für optimalen Schutz sorgen ein thermischer Überlastschutz und eine Wasserablassschraube. Die Pumpe ist mit einem 33,3 mm (R1 AG) Druckanschluss und einem 42 mm (R1 1/4 AG) Sauganschluss aus Messing ausgestattet. Ein stabiler Pumpenfuß sorgt für einen sicheren Stand. Lieferung inkl. Universaladapter 33,3 mm (R1 AG).


Ausstattung

- ECO PLUS: Höhere Förderleistung bei geringem Stromverbrauch
- Hochwertige Gleitringdichtung für lange Lebensdauer
- Große Wassereinfüllöffnung und Wasserfüllanzeige
- Frostschutz dank Wasserablassschraube
- Zentraler Ein-/Ausschalter
- Thermischer Überlastschutz für sicheren Betrieb
- Klappbarer Tragegriff für einfachen Transport
- Stabiler Pumpenfuß inkl. Bohrungen zur Befestigung
- Langlebige Saug- und Druckanschlüsse aus Messing
- Inkl. Universaladapter 33,3 mm (R1 AG)



Technische Daten

- Netzanschluss	230-240 V 50 Hz
- Leistung	600 W
- Max. Fördermenge	5000 L/h
- Max. Förderhöhe/ -druck	40 m / 4 bar
- Max. Saughöhe	8 m
- Max. Wassertemperatur	35 °C
- Sauganschluss	42mm (R1 1/4 AG)
- Druckanschluss	33,3 mm (R1 IG)
- Netzleitung	150 cm H07RN-F



Logistische Daten

- Produktgewicht	6.25 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	7.6 kg
- Maße Einzelverpackung	404 x 220 x 255 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	7.6 kg
- Maße Exportkarton	410 x 220 x 260 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	1314 2700 3000

Als Sonderzubehör erhältlich



Saugschlauch 4 m Kunststoff
Pumpen-Zubehör
Art.-Nr.: 4173635
EAN-Code: 4006825549058
Einhell Accessory



Saugschlauch 7 m Kunststoff
Pumpen-Zubehör
Art.-Nr.: 4173645
EAN-Code: 4006825549102
Einhell Accessory



Saugschlauch 7 m Messing
Pumpen-Zubehör
Art.-Nr.: 4173640
EAN-Code: 4006825549171
Einhell Accessory



Saugschlauch 4 m Messing
Pumpen-Zubehör
Art.-Nr.: 4173630
EAN-Code: 4006825549133
Einhell Accessory



Vorfilter 25 cm
Vorfilter
Art.-Nr.: 4173851
EAN-Code: 4006825549195
Einhell Accessory



Vorfilter 12 cm
Vorfilter
Art.-Nr.: 4173801
EAN-Code: 4006825549188
Einhell Accessory