LS-BOXX 306 G inkl. 2 x i-BOXX 72 + IB

Material-Nr: 1000018326 | Matchcode: LS 306 G +I-72+IB | EAN Code: 4045294909338



- Inkl. 2 i-BOXXen mit Insetboxenset 10 Stück H63
- Individuelle Einsätze mit Schubladenfunktion
- Branchenspezifischen Anforderungen anpassbar
- Stapelbar durch innovatives Klicksystem
- In alle Transportlösungen von Sortimo integrierbar

Materialien & Farbe

Material:	ABS PA6
Farbe:	Sortimo CoolGrey

Abmessungen

Außenmaße:	357 x 442 x 322 mm
Innenmaße:	311 x 378 x 99,5 mm
Nutzfläche:	0,118 m²

Technische Daten

Gewicht:	6,84 kg
Maximale Zuladung:	12 kg

Aufbau & Funktion





Sortimo International GmbH
Dreilindenstraße 5 | 86441 Zusmarshausen
Tel. +49 8291 850-499 | Fax +49 8291 850-269 | E-Mail: info@sortimo.de

LS-BOXX 306 G inkl. 2 x i-BOXX 72 + IB

Material-Nr: 1000018326 | Matchcode: LS 306 G +I-72+IB | EAN Code: 4045294909338

Zubehör

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Matchcode	EAN Code
	6000012621	mySortimo inlay L-BOXX G4 136 Stärke 95 mm	INLAY LB136G4 95	4045294816933
	121014678	Deckeleinlage L-BOXX G	LB DE	4045294163891
	1000011322	Werkzeugkarte 2 L-BOXX G4 3-seitig	LB WK2 G4	4045294737580
	1000011120	Werkzeugkarte 1 L-BOXX G4	LB WK1 G4	4045294733346
	6000011233	Beschriftungsetiketten gemischt BOXX/Koffer/ Clip 12 St. (1 Bogen)	SR ETIKETT 1BOG	4045294740894
	1000002932	Trennblechrahmen für LS-BOXX 306 G	LB 102 / 136 TBR	4045294299712
	121015732	Antirutschmatte LS-BOXX 306 G	LB ARM 102/136	4045294171575

Sortimo International GmbH
Dreilindenstraße 5 | 86441 Zusmarshausen
Tel. +49 8291 850-499 | Fax +49 8291 850-269 | E-Mail: info@sortimo.de

LS-BOXX 306 G inkl. 2 x i-BOXX 72 + IB

Material-Nr: 1000018326 | Matchcode: LS 306 G +I-72+IB | EAN Code: 4045294909338

Ersatzteile

Material-Nr	Bezeichnung	Matchcode	EAN Code
6000000629	Koppelhebel ET L-BOXX G	ET LB KH BLUE 2.0	4045294204334
6000000631	Griffschale ET L-BOXX G	ET LB GS BLUE 2.0	4045294204358
6000000630	Griffleiste ET L-BOXX G	ET LB GL+K BLUE 2.	4045294204341
6000000633	Verschlussschnapper l/r L-BOXX G	ET LB VS LR BLUE 2	4045294204372
121014673	Achsenscharnier ET L-BOXX	LB A	4045294163846
6000000634	Tragegriffbügel ET L-BOXX G	ET LB TB BLUE 2.0	4045294204389
6000010993	i-BOXX 72 G inkl. 10 Insetboxen H63	I-72 G IBS 10 ST	4045294732110

Beschreibung

Diese LS-BOXX 306 G ist mit zwei i-BOXXen 72 G bestückt und bietet Ihnen verschiedene Verstaumöglichkeiten für einen sicheren und ordentlichen Transport. Im oberen Bereich des Basisbehälters können Sie Werkzeuge oder Maschinen unterbringen und die darunterliegenden Einschübe mit Führungsschienen sind mit zwei i-BOXXen 72 G samt Insetboxen ausgestattet.
(Das Insetboxenset besteht aus: 1x Insetbox 1,5x5 H63 inkl. 2 Trennwände, 3x Insetbox 1x1 H63, 2x Insetbox 1x2 H63, 2x Insetbox 2x2 H63, 1x Insetbox 2x3 H63, 1x Insetbox 1x4 H63, 2x Trennwand IB 1x0 H63, 2x Trennwand IB 2x0 H63)
Die i-BOXXen 72 G inkl. Insetboxenset sind kleine und intelligente Lösungen für die Sortierung und den sicheren Transport von Kleinteilen. Am Einsatzort haben Sie somit neben Ihren Maschinen und Werkzeugen auch immer die dazu passenden Befestigungsmaterialien und Arbeitsutensilien zur Hand. Durch die gute Organisation sparen Sie sich Laufwege sowie Suchzeiten und hinterlassen einen perfekt organisierten Eindruck beim Kunden. Der große Vorteil der i-BOXXen 72 G: Sie haben einen transparenten Deckel, sodass ihr Inhalt immer einsehbar ist und Sie den Bestand Ihrer Materialien stets im Blick haben. Diese strukturierte Arbeitsweise wird nicht nur Ihren Arbeitsalltag erleichtern, sondern auch Ihren Kunden beeindrucken.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Abbildungen ähnlich, Dekomaterial nicht enthalten.
Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 06.09.2024

Sortimo International GmbH
Dreilindenstraße 5 | 86441 Zusmarshausen
Tel. +49 8291 850-499 | Fax +49 8291 850-269 | E-Mail: info@sortimo.de