



Einhell

CLASSIC

Tischkreissäge

TC-TS 8 I

Art.-Nr.: 4340412

Ident.-Nr.: 21013

EAN-Code: 4006825675559

Die Einhell Tischkreissäge TC-TS 8 I ist ein kompaktes, kraftvolles Werkzeug für die Arbeit mit Holz, Faserplatten und anderen Materialien. Der wartungsarme, laufruhige und kräftige Induktionsmotor liefert dafür die nötige Power. Präzise Gehrungsschnitte werden durch das nach links neigbare Sägeblatt und den Winkelanschlag (+/- 45°) ermöglicht. Die Tischkreissäge ist mit einem Parallelanschlag mit beidseitiger Klemmung und einem Späne-Absauganschluss ausgestattet. Das Kabel lässt sich auf der Kabelhalterung bequem verstauen. Das hartmetallbestückte Sägeblatt erzielt saubere Schnittleistungen. Dank eigens vorgesehener Halterung ist der mitgelieferte Schiebstock immer in Griffweite.

Ausstattung

- Kompaktes Design für den mobilen Einsatz
- Wartungsarmer, laufruhiger Induktionsmotor für viel Kraft
- Sägeblattneigung um bis zu 45°
- Winkelanschlag (+/- 45°) für leicht machbare Gehrungsschnitte
- Parallelanschlag mit beidseitiger Klemmung für exakte Schnitte
- Schiebstock zum sicheren Arbeiten
- Robuster Stahl-Arbeitstisch für exakte Schnitte
- Vorrichtung am Gehäuse zum Aufwickeln des Stromkabels
- Gehäuse mit Späneabsauganschluss für den sauberen Arbeitsplatz
- Inkl. 1x HW/TCT-Sägeblatt





Technische Daten

- Netzanschluss	230-240 V
- Leistung	500 W
- Max. Leistung (S6 S6%)	800 W 15 %
- Leerlaufdrehzahl	2950 min ⁻¹
- Sägeblatt	Ø200 x Ø16 mm
- Anzahl Sägezähne	24 STK
- Schwenkbereich Sägeblatt	45 °
- Max. Schnitthöhe bei 45°	27 mm
- Max. Schnitthöhe bei 90°	45 mm
- Durchmesser Absauganschluss	36 mm
- Größe Arbeitstisch	505 x 373 mm



Logistische Daten

- Produktgewicht	10.5 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	13.7 kg
- Maße Einzelverpackung	540 x 410 x 360 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	13.7 kg
- Maße Exportkarton	536 x 405 x 360 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	360 714 833



Als Sonderzubehör erhältlich



Sbl D 200x16x2,4 Z20
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49587151
EAN-Code: 4009315871516
Einhell Accessory