

PMR 446

ANMELDE- UND GEBÜHRENFREI
FREE OF CHARGE AND WITHOUT ANY REGISTRATION

stabo
FÜR GUTE VERBINDUNG

PRODUKTVORTEILE:

- 8 Kanäle analog
- 500 mW Sendeleistung
- Bis zu 5 km Reichweite
- Lautstärkeregelung
- LCD-Display mit Kanalanzeige
- Displaybeleuchtung schaltbar
- CTCSS (53 Töne) / DCS (104 Codes)
- VOX Freisprechfunktion (3 Stufen)
- Automatische Rauschsperrung (Squelch)
- Ruftöne (10 Melodien)
- Roger Beep Funktion
- Scan, Kanalsuchlauf
- Tastatursperre / Tastenton, schaltbar
- Monitorfunktion
- Batteriestands-Anzeige
- Lautsprecher- / Mikrofonbuchse (2,5 mm Stereobuchse)
- Spannungsversorgung: 4 x AAA Alkaline Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

FEATURES:

- 8 channels analog
- 500 mW output power
- Up to 5 km range
- Volume control
- LCD display with channel display
- Display illumination switchable
- CTCSS (53 tones) / DCS (104 codes)
- VOX hands-free function (3 levels)
- Automatic squelch (squelch)
- Ring tone (10 melodies)
- Roger beep function
- Scan, channel search
- Keypad lock / key tone, switchable
- Monitor function
- Battery level indication
- Loudspeaker / microphone socket (2,5 mm stereo socket)
- Power supply: 4 x AAA alkaline batteries (not included)

INHALT:

- 2 x Funkgerät stabo freecomm 80
- 2 x Gürtelclip
- 2 x Trageschlaufen
- 1 x Bedienungsanleitung DE/EN

CONTENTS:

- 2 x stabo freecomm 80 radio
- 2 x belt clip
- 2 x carrying straps
- 1 x owner's manual DE/EN

easy to use

**2er
Pack**

walkie-talkie

stabo freecomm 80

Art.-Nr. 20080

↔
5 km

8
Kanäle
channels


VOX Funktion
VOX function


10 Melodien
10 melodies



Besuchen Sie uns auf Facebook

Irrtümer und Änderungen vorbehalten, Modellabweichungen möglich. *Errors and technical modifications reserved, pictures may vary.*

© 08/2024 stabo Elektronik GmbH · Münchwiese 16 · 31137 Hildesheim, Germany · +49 (0) 5121-7620-0 · info@stabo.de · www.stabo.de

