



1080p-Full-HD-Fixfokus-Webcam (Gesichtserkennung)



Modell: CyberTrack F1

Kurzanleitung

Deutsch

www.adesso.com

INHALT



A
Webcam



B
Bedienungsanleitung

BESCHREIBUNG

2,1-Megapixel-CMOS-Sensor
mit Fixfokus

Integriertes duales Mikrofon

Schenkbar und
neigbar - 3 Achsen

Stativhalterung und drehbare Klemme

Gesichtserkennung und
Windows Hello-kompatibel

ERWEITERTE FUNKTIONEN UND MERKMALE

1. Gesichtserkennung (Biometrik)

Der IR-Sensor hilft bei der Erkennung Ihrer Gesichtsmerkmale
bei unterschiedlicher Beleuchtung, damit höchstmögliche
Bildqualität erzielt wird.



Infrarot-
Lichtsensor

Windows kann mehrere Gesichter für verschiedene Konten im
System speichern (funktioniert nicht für dasselbe Konto).

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

ADESSO bietet eine einjährige eingeschränkte Garantie für alle Material- und
Verarbeitungsfehler.

Während dieses Zeitraums repariert oder ersetzt ADESSO sämtlichen Merchandise, der
nachweislich defekt ist. Die Garantie von ADESSO deckt keine Produkte ab, die
Transportschäden aufweisen, nachlässig behandelt, falsch verwendet oder unautorisiert
repariert oder installiert wurden. Die Garantie deckt auch keine Produkte ab, in denen
nicht von ADESSO stammende Komponenten verbaut wurden oder deren Versiegelung
beschädigt ist bzw. die Montagespuren aufweisen. Nach Auswechslung behält sich
ADESSO das Recht vor, die Gesamtkosten für Ersatzprodukte bei Produkten mit
beschädigten Versiegelungen oder Montagespuren in Rechnung zu stellen.

Wenn Sie einen Mangel feststellen, wird ADESSO das Produkt nach eigenem Ermessen
kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen, sofern Sie es während der Garantiedauer mit
im Voraus bezahlten Transportkosten an ADESSO senden. Bevor Sie ein Produkt
zurücksenden, müssen Sie eine RMA- (Return Merchandise Authorization) Nummer von
ADESSO unter support@adesso.com anfragen. Bitte fügen Sie bei jedem im Rahmen der
Garantie zurückgesendeten Produkt Ihren Namen, die Versandadresse (kein Postfach),
Ihre Telefonnummer und eine Kopie der Rechnung als Kaufbeleg bei und kennzeichnen
Sie das Paket gut sichtbar mit Ihrer RMA-Nummer.

SUPPORT

FAQs: <http://www.adesso.com/faqs>

E-Mail-Support: support@adesso.com


Telefon-Support:

Gebührenfrei: (800) 795-6788

9:00 bis 17:00 Uhr PST Montag bis Freitag

MONTAGE

1. Schalten Sie Ihren Computer aus.
2. Schließen Sie das USB-Kabel an Ihren Computer an.



Das USB-A-Ende des Kabels wird an den USB-Anschluss des Computers angeschlossen.

3. Schalten Sie Ihren Computer ein und das Betriebssystem erkennt die
Webcam automatisch.

PRIVATSPHÄRE-FUNKTIONEN

1. Mit dem Schalter können Sie Audio oder Video deaktivieren
Links = Audio deaktiviert (Video immer noch aktiviert)
Mitte = Betriebsmodus (Audio und Video sind aktiviert)
Rechts = Video deaktiviert (Audio immer noch aktiviert)
Erweiterter Audio/Video-Umschalter



EINLEITUNG

CyberTrack F1 von ADESSO ist eine hochauflösende
1080p-Fixfokus-Ultra-HD-Desktop-Webcam mit 30 Bildern pro Sekunde, mit der Sie
farbenfrohe, lebendige Ultra-HD-Videos mit hoher Detailgenauigkeit aufnehmen und teilen
können. Diese Webcam ist aufgrund ihrer Gesichtserkennung mit Windows Hello
kompatibel und verfügt über ein integriertes duales Mikrofon, damit Ihre Stimme laut und
deutlich zu hören ist, ob beim Chatten mit Freunden und Verwandten oder bei einem
geschäftlichen Videoanruf. Darüber hinaus sind eine Stativhalterung und ein
Audio/Video-Privatsphäre-Schalter sowie zahlreiche weitere großartige Funktionen und
Merkmale enthalten, damit Sie Ihre Videos mühelos aufnehmen und mit allen teilen können!

Technische Daten:

Bildsensor: Hochauflösender 1080p-HD-CMOS-Sensor

Auflösung: 1920 x 1080

Bildrate: 30 Bilder/s

Fokus: Fixfokus

Betrachtungswinkel: 95°

Schnittstelle: USB

Datenformat: YUY2, MJPG

Dynamischer Bereich: >72 dB

Audio-/Videomodus: Ja

Abmessungen: 102 x 63 x 57 mm


Gewicht: 110 g

Länge des Kabels: 1,8 m

Voraussetzungen:


- ☒ Betriebssystem: Windows 11/10/8/7/Vista/XP, macOS 10.6 oder aktueller
- ☒ Anschlusschnittstelle: USB

4. Platzieren Sie die Webcam mit Hilfe der Montageklemme auf einem
Monitor, Laptop-Bildschirm oder Fernseher.



OPTIONALER TREIBER

Mit unserem fortschrittlichen Treiber können Sie unsere
Webcam-Einstellungen, wie Helligkeit, Kontrast, Sättigung,
Schärfe, Zoom und Bildausrichtung, mühelos nach Bedarf anpassen.
Unser Treiber ist hier erhältlich:
<https://www.adesso.com/download-webcams/>





1080P Full HD Fixed Focus Webcam
(Facial Recognition)



Model: CyberTrack F1

Quick Guide
English
www.adesso.com

CONTENTS




A
Webcam



B
User Manual

DESCRIPTION



ADVANCE FEATURES

1. Facial Recognition (Biometrics)

The IR sensor helps map out your facial features in diverse lighting to achieve the highest quality image possible.



Infrared Sensor

Windows can store multiple faces within the sytem for different accounts (won't work for the same account)

LIMITED WARRANTY

ADESSO provides one year limited warranty for the quality of all its products in materials and workmanship.

During this period, ADESSO will repair or replace all merchandise, which proved to be defective. However, ADESSO will not warranty any product which has been subjected to improper freight Handling, shipping abuse, neglect or unauthorized repair or installation. The warranty also will not cover products installed with Non-ADESSO components and product with broken sealed and assembly trace. After replacement of RMA, ADESSO reserves the right to request the total cost of the replacement products with broken seals or assembly trace.

If you discover a defect, Adesso will, at its option, repair or replace the product at no charge to you, provided you return it during the warranty period with transportation charges pre-paid to Adesso. You must contact Adesso at support@adesso.com for a Return Merchandise Authorization number (RMA) prior to returning any product. For each product returned for warranty service, please include your name, shipping address (no P.O. Box), telephone number, copy of the bill of sale as proof of purchase and have the package clearly marked with your RMA number.

SUPPORT

FAQ's: <http://www.adesso.com/faqs>


Email Support: support@adesso.com

Telephone Support:

Toll Free: (800) 795-6788
9:00AM to 5:00PM PST Monday - Friday

INSTALLATION

1. Turn off your computer.
2. Plug in the USB cable into your computer.



The USB-A end of the cable is plug into the USB port of the computer.

3. Turn on your computer and the Operating System will automatically detect the webcam.

PRIVACY FEATURES

1. The toggle switch can disable the Audio or Video
Left = Audio Disabled (video is still enabled)
Middle = Working Mode (both audio and video are enabled)
Right = Video Disabled (audio is still enabled)
Advanced Audio/Video Toggle Switch



INTRODUCTION

Adesso's CyberTrack F1 is a 1080P fixed-focus ultra hd high resolution Desk-top Webcam with 30 frame per second that allows you to record and share colorful vivid Ultra HD quality video with fine detail. This webcam is Windows Hello compatible due to it's facial recognition feature and includes a built-in dual microphone that lets your voice be heard loud and clear, whether you are chatting with loved ones or doing business on a video call. Moreover, it also includes a Tripod Mount & Audio/Video Privacy Shutter Switch, with all these great features, you can easily record and transmit your videos to everyone!


Specifications:

Image Sensor:	1080P HD High Resolution CMOS Sensor
Resolution:	1920 x 1080
Frame Rate:	30FPS
Focus:	Fixed Focus
View of Angle:	95 °
Interface:	USB
Data Format:	YUY2, MJPG
Dynamic Range:	>72db
Audio/Video Mode:	Yes
Dimensions:	4" x 2.5" x 2.3"(102 x 63 x 57mm)
Weight:	0.24 lb (110g)
Cable Length:	6 ft (1.8 M)

Requirements:

- ☒ Operating system: Windows 11/10/8/7/Vista/XP, Mac os10.6 above
- ☒ Connectivity Interface: USB

4. Place the webcam on top of a monitor, laptop screen, or TV using the mounting clip.



OPTIONAL DRIVER

With our advanced driver you can easily adjust our webcams settings such as brightness, contrast, saturations, sharpness, zoom in/zoomout and image orientation to your preference. Our driver is available at: <https://www.adesso.com/download-webcams/>

