



Einhell

EXPERT



Akku-Faustschleifer

TE-OS 18/113 3X Li - Solo

Art.-Nr.: 4460730

Ident.-Nr.: 21012

EAN-Code: 4006825671049

Der Einhell Akku-Faustschleifer TE-OS 18/113 3X Li-Solo ist ein kraftvolles Mitglied der Power X-Change Familie. Der kraftvolle Akku-Faust-Schwingschleifer hat einen Schwingkreis von 1,8 mm Schwingkreis und wird mit einer bereits montierten Schleifplatte geliefert. Er verfügt über ein Wechselplatten-System und wird zusätzlich mit einer länglichen und einer Delta-Schleifplatte, einem Schraubendreher zum Plattenwechsel und 3x Schleifpapier (P120) geliefert. Das Schleifpapier kann mithilfe der Kletthaftung oder der Klemmvorrichtung befestigt werden. Der Schleifer verfügt über einen Anschluss zur externen Absaugung und eine integrierte Absaugung mit Staubfangbox. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Akku notwendig
- Kraftvoller Schwingschleifer mit großem Schwingkreis
- Wechselbare Schleifplatten für flexiblen Einsatz
- Kompaktes Design für mehr Kontrolle beim Schleifen
- Perfekt geeignet zum Schleifen ebener Flächen
- Schneller Schleifpapierwechsel dank Kletthaftung
- Klemmvorrichtung: Für Schleifpapiere ohne Kletthaftung
- Integrierte Staubabsaugung mit Staubfangbox und Faltenfilter
- Anschluss zur externen Staubabsaugung
- Inkl. quadratische, bereits montierte Schleifplatte
- Inkl. rechteckige Schleifplatte
- Inkl. Delta-Schleifplatte
- Sicheres und angenehmes Arbeiten dank Softgrip
- Inkl. 3x Schleifpapier (P120)
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)





Technische Daten

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| - Volt | 18 V |
| - Schwingzahl | 22000 min ⁻¹ |
| - Schwingkreis | 1.8 mm |
| - Schleiffläche | 113 x 101 mm |
| - Schleiffläche | 130 x 80 mm |
| - Schleiffläche | 150 x 150 x 100 mm |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 1.04 |
| - Bruttogewicht (kg) | 2.39 |
| - Maße Einzelverpackung | 272 x 191 x 204 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 6 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 14.4 kg |
| - Maße Exportkarton | 600 x 290 x 435 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1980 4170 5004 |



Als Sonderzubehör erhältlich



15 Q-Stick Schleifd. 150x100mm
Multischleifer-Zubehör
Art.-Nr.: 49496174
EAN-Code: 4009314961744
Einhell Accessory



12 Schleifpapier-Set 132x80 mm
Schwingschleifer-Zubehör
Art.-Nr.: 4460734
EAN-Code: 4006825678376
Einhell Accessory



PXC+ 18V 5.8Ah MULTI
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



PXC 18V 3.0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change
Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



2x18V 4.0Ah PXC-Twinpack CB
B1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



18V 4.0Ah PXC Starter Kit A1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2.0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



E-Case M
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540021
EAN-Code: 4006825667721
Einhell Accessory



12 Schleifpapier-Set 102x114mm
Schwingschleifer-Zubehör
Art.-Nr.: 4460733
EAN-Code: 4006825678369
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4.0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



2x 18V 5.2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 2.5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



2x 4.0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



E-Case L with wheels
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540014
EAN-Code: 4006825660562
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Laufzeit¹
(Min.)

Ein Akku Für alle Fälle

1.5 Ah	34
2.0 Ah	45
2.5 Ah	56
3.0 Ah	67
4.0 Ah	89
5.2 Ah	116
6.0 Ah	133
8.0 Ah	178

Testaufbau:

1) ohne Last