



Einhell

PROFESSIONAL



Akku-Trockenbauschrauber

TP-DY 18 Li BL - Solo

Art.-Nr.: 4261010

Ident.-Nr.: 21013

EAN-Code: 4006825675474

Der Einhell Professional Akku-Trockenbauschrauber TP-DY 18 Li BL-Solo begleitet kraftvoll Renovierungen. Angetrieben wird das Gerät von dem Einhell PurePOWER Brushless Motor für mehr Kraft und längere Laufzeit. Nach Online-Registrierung gelten 10 Jahre Garantie auf den Motor. Die Arbeitstiefeinstellung und -fixierung erfolgt mittels eines justierbaren Tiefenanschlags. Ein ermüdungsarmes Arbeiten wird durch den einstellbaren Dauerbetrieb ermöglicht. Auch die integrierte Druckkupplung erlaubt benutzerfreundliches Schrauben. Der Bitwechsel erfolgt schnell und werkzeuglos durch die Magnetbithalterung (6,35 mm/¼"). Gürtelclip, Bit und E-Box sind inklusive. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18V Batterie notwendig
- Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit
- PurePOWER Brushless – 10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung
- Präzise, werkzeuglose Einstellung der Schraubtiefe
- Ermüdungsarmes Arbeiten dank einstellbarem Dauerbetrieb
- Optimales Handling dank kurzer und leichter Bauform
- Schneller und intuitiver Bitwechsel dank Magnetbithalterung
- Benutzerfreundliches Schrauben mit integrierter Druckkupplung
- Optimales Arbeiten in dunklen Bereichen durch LED-Beleuchtung
- Inkl. Gürtelclip zur sicheren Zwischenlagerung
- Inkl. 1x Bit für den sofortigen Projektstart
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)




Technische Daten

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| - Spannung | 18 V |
| - Drehzahl | 0 - 5000 min ⁻¹ |
| - Werkzeugaufnahme | Bithalter (6,35mm/¼") |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 0.84 |
| - Bruttogewicht (kg) | 2.14 |
| - Maße Einzelverpackung | 350 x 103 x 342 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 9.2 kg |
| - Maße Exportkarton | 430 x 365 x 355 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1936 4092 4808 |



Als Sonderzubehör erhältlich



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



PXC 18V 3,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 4Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511629
EAN-Code: 4006825673685
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



PXC+ 18V 5-8Ah MULTI
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



PXC+ 18V 3,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511618
EAN-Code: 4006825672794
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511627
EAN-Code: 4006825673227
Einhell Accessory



18V 3Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511631
EAN-Code: 4006825673692
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512108
EAN-Code: 4006825652376
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Magazine Attachment
Trockenbauschrauber-Zubehör
Art.-Nr.: 4259955
EAN-Code: 4006825671452
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
A1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578

Akku-Laufzeiten



Ein Akku Für alle Fälle

Schrauben¹
(Stück)

1.5 Ah	1100
2.0 Ah	1400
2.5 Ah	1800
3.0 Ah	2200
4.0 Ah	2800
5.2 Ah	3650
6.0 Ah	4400
8.0 Ah	5800

Testaufbau:

1) Gipskarton (einlagig), Unterkonstruktion Weichholz - 3,9x25 mm