





LED WORKLIGHT BATTERY




	EAN	W	lm light source	lm output	K	IP (adap- tor)	IP (lamp body)	°C (°C)	V~ (adap- tor)	mA (adap- tor)	Hz (adap- tor)	PF (adap- tor)	▽ (°)	
LED WORKLIGHT BATTERY 20W 840 R-ST	4099854430312	20	1800	1600	4000	20	44	-20... +40	220- 240	101	50/60	>0.4	120	15000
LED WORKLIGHT BATTERY 30W 840 R-ST	4099854430336	30	3000	2400	4000	20	44	-20... +40	220- 240	93	50/60	>0.4	120	15000



2

20W	6h	4h
30W	8h	4h

3



	EAN	n			ENERGY * X =
LED WORKLIGHT BATTERY 20W 840 R-ST	4099854430312	1	AC36971		F
LED WORKLIGHT BATTERY 30W 840 R-ST	4099854430336	1	AC36972		F

* Ⓢ Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>. Ⓢ This product contains a light source of energy efficiency class <X>. Ⓢ Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>. Ⓢ Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>. Ⓢ Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>. Ⓢ Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <X>. Ⓢ Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <X>. Ⓢ Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>. Ⓢ Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieeffektivitetsklass <X>. Ⓢ Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <X>. Ⓢ Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <X>. Ⓢ Данный продукт содержит энергосберегающий источник света (класса <X>). Ⓢ Ez a termék egy <X> energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz. Ⓢ Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>. Ⓢ Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <X>. Ⓢ Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitost <X>. Ⓢ Bu ürün, enerji verimliliği sınıfında bir ışık kaynağı içerir <X>. Ⓢ Ovaj proizvod sadržava izvor svetlosti klase energetske učinkovitosti <X>. Ⓢ Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <X>. Ⓢ Тоzi продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <X>. Ⓢ Toode sisaldab energiatõhususe klassi <X> valgusallikat. Ⓢ Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <X>. Ⓢ Ši s ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <X>. Ⓢ Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <X>. Ⓢ Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності <X>. Ⓢ Бұл өнімде <X> энергия тиімділігі класының жарық көзі бар.

Ⓢ rot Ⓢ red Ⓢ rouge Ⓢ rosso Ⓢ rojo Ⓢ vermelho Ⓢ κόκκινο Ⓢ rood Ⓢ rōd Ⓢ punainen Ⓢ rød Ⓢ rød Ⓢ červená Ⓢ красный Ⓢ piros Ⓢ czerwony Ⓢ červená Ⓢ rdeča Ⓢ kırmızı Ⓢ crvena Ⓢ roșu Ⓢ Червено Ⓢ punane Ⓢ raudonas Ⓢ sarkans Ⓢ crvena Ⓢ червовий Ⓢ қызыл

Ⓢ grün Ⓢ green Ⓢ vert Ⓢ verde Ⓢ verde Ⓢ verde Ⓢ πράσινο Ⓢ groen Ⓢ grön Ⓢ vihreä Ⓢ grønn Ⓢ grön Ⓢ zelená Ⓢ зелёный Ⓢ zöld Ⓢ zielony Ⓢ zelená Ⓢ zelena Ⓢ yeşil Ⓢ zelena Ⓢ verde Ⓢ Зелено Ⓢ roheline Ⓢ žalias Ⓢ žals Ⓢ zelena Ⓢ зелений Ⓢ жасыл



IP44

IP20



FR
Cet appareil,
ses accessoires
et son cordon,
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

G11211026
27.01.2025



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

GB LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom