



Einhell

CLASSIC

Bandsäge

TC-SB 200/1

Art.-Nr.: 4308009

Ident.-Nr.: 21013

EAN-Code: 4006825679106

Die Einhell Bandsäge TC-SB 200/1 ist eine ideale Basismaschine für ambitionierte Hobbyheimwerker. Die Höhenverstellung dient nicht nur präzisen Schnitten. Angepasst an die ideale Arbeitshöhe des Anwenders, dient die Höhenverstellung auch einem sicheren Gebrauch. Der mehrfach einstellbare Sägeblattstabilisator reduziert die Sägeblattschwingung. Der Sägeblattschutz ist zudem höhenverstellbar. Der in der Lieferung enthaltende Schiebstock ist unabdingbar für die sichere Arbeit an der Bandsäge. Der Säge Tisch ist stufenlos neigbar, so dass auch knifflige Gehrungsschnitte gelingen. Der Parallelanschlag und die kugelgelagerte Führung unterstützen den Hobbyheimwerker bei geraden und präzisen Schnitten.

Ausstattung




- Säge Tisch stufenlos neigbar zum Ausführen von Gehrungsschnitten
- Sicheres und werkzeugloses Wechseln des Sägeblattes
- Parallelanschlag zum Ausführen von geraden Schnitten
- Höhenverstellung für präzise Schnitte und den sicheren Gebrauch
- Kugelgelagerte Führung für präzise Schnitte
- Anschluss für Staubabsaugung d=36 mm
- Schiebstock für den sicheren Gebrauch

Technische Daten

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| - Netzanschluss | 220-240 V 50 Hz |
| - Max. Leistung (S2 S2time) | 250 W 15 min |
| - Leerlaufdrehzahl | 1400 min ⁻¹ |
| - Ausladung | 200 mm |
| - Sägeband | 1400 x 7 mm |
| - Anzahl Sägezähne | 6 / 25,4 mm |
| - Max. Schnitthöhe bei 45° | 45 mm |
| - Max. Schnitthöhe bei 90° | 80 mm |
| - Größe Arbeitstisch | 305 x 305 mm |
| - Tisch neigbar | -2° - 45° |
| - Durchmesser Absauganschluss | 36 mm |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 15.77 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 19.71 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 425 x 285 x 725 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 19.5 kg |
| - Maße Exportkarton | 420 x 285 x 720 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 330 666 762 |



Als Sonderzubehör erhältlich



Bandsägebl. 1400x7x0,45 ZpZ 6
Bandsägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4506161
EAN-Code: 4006825681543
Einhell Accessory