



Einhell

CLASSIC

Bandsäge

TC-SB 245 L

Art.-Nr.: 4308036

Ident.-Nr.: 21013

EAN-Code: 4006825679113

Die Einhell Bandsäge TC-SB 245 L ist die ideale, 400 Watt starke Basismaschine für ambitionierte Hobbyheimwerker. Die Bandsäge verfügt über eine werkzeuglose Höhenverstellung, mehrfach verstellbare Kugellagerführungen, einen 36 mm-Anschluss für einen Absauger und ein integriertes Licht zum Ausleuchten des Tisches. Der Säge Tisch ist stufenlos verstellbar, der Bandlauf kann über die obere Rolle justiert werden. Der doppelt fixierte Parallelanschlag ist mit einer Schnelljustierung für gerade Schnitte ausgerüstet. Der Winkelanschlag ist von -60° Grad bis +60° Grad stufenlos verstellbar. In der Lieferung enthalten ist ein Schiebestock. Der Nullspannungsschalter schützt bei plötzlichen Stromunterbrechungen im Einsatz.

Ausstattung







- Stufenlos verstellbarer Säge Tisch
- Werkzeuglose Höhenverstellung des Sägebandschutzes
- Parallelanschlag mit Schnelljustierung für gerade Schnitte
- Stufenlos verstellbarer Winkelanschlag (-60° bis +60°)
- Licht zur Ausleuchtung des Arbeitstisches
- Mehrfach verstellbare Kugellagerführungen für das Sägeband
- Bandlaufverstellung mittels der oberen Rolle
- Ø 36 mm Anschluss für Absaugung
- Nullspannungsschalter schützt bei Stromunterbrechungen
- Schiebestock für den sicheren Gebrauch

Technische Daten

- Netzanschluss	220-240 V 50 Hz
- Leistung	400 W
- Leerlaufdrehzahl	1450 min ⁻¹
- Ausladung	245 mm
- Sägeband	1712 x 10 mm
- Anzahl Sägezähne	6 / 25,4 mm
- Max. Schnitthöhe bei 45°	60 mm
- Max. Schnitthöhe bei 90°	101 mm
- Größe Arbeitstisch	340 x 335 mm
- Tisch neigbar	-2° - 45°
- Durchmesser Absauganschluss	36 mm

Logistische Daten

- Produktgewicht	24.59 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	28.41 kg
- Maße Einzelverpackung	890 x 375 x 477 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	28.41 kg
- Maße Exportkarton	890 x 375 x 477 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	144 312 390



Als Sonderzubehör erhältlich



Bandsägebl. 1712x10x0,45 ZpZ 6
Bandsägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4506162
EAN-Code: 4006825681567
Einhell Accessory