








SUBMARINE®

INTEGRATED SLIM







	EAN	W	lm light source	lm output	K	IP	° (°C)	V~	mA	Hz	PF	⬮ (kg)	▽ (°)	📄👉
SUBMARINE I SLIM VALUE 0.6M 840	4099854428975	10	1200	900	4000	65	-20...+35	220-240	100	50/60	>0.5	0.2	120	25000
SUBMARINE I SLIM VALUE 1.2M 840	4099854428999	18	1900	1600	4000	65	-20...+35	220-240	170	50/60	>0.5	0.3	120	25000
SUBMARINE I SLIM VALUE 1.5M 840	4099854429019	24	3000	2160	4000	65	-20...+35	220-240	230	50/60	>0.5	0.4	120	25000

SUBMARINE® INTEGRATED SLIM



SUBMARINE®
INTEGRATED SLIM



	
 QR code	ENERGY * X =
	E
	F
	E

* (C) Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>. (C) This product contains a light source of energy efficiency class <X>. (C) Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>. (C) Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>. (C) Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>. (C) Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <X>. (C) Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <X>. (C) Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>. (C) Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieeffektivitetsklass <X>. (C) Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <X>. (C) Dette produktet indeholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <X>. (C) Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <X>. (C) Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <X>. (C) Данный продукт содержит энергоэффективный источник света (класса <X>). (C) Ez a termék egy <X> energetikaihatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz. (C) Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>. (C) Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <X>. (C) Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energetske učinkovitosti <X>. (C) Bu ürün, enerji verimliliği sınıfında bir ışık kaynağı içerir <X>. (C) Ovaj proizvod sadržava izvor svetlosti klase energetske učinkovitosti <X>. (C) Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <X>. (C) Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <X>. (C) Toode sisaldab energiatõhususe klassi <X> valgusallikat. (C) Siame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <X>. (C) Ši s ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <X>. (C) Ovak proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <X>. (C) Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності <X>. (C) Бұл өнімде <X> энергия тиімділігі класының жарық көзі бар.















LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

(C) LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

G11211009
31.01.2025