








FLOODLIGHT ENERGY A




					
	EAN	n		 QR code	ENERGY * X =
	FL EA 5W 840 BK	4099854429552	1	AC65829	 A
	FL EA 10W 840 BK	4099854429491	1	AC65830	 A
	FL EA 15W 840 BK	4099854429514	1	AC65831	 A
FL EA 24.5W 840 BK	4099854429538	1	AC65832	 A	

	EAN	W	lm light source	lm output	K	° (°C)	V~	mA	Hz	DF	▽ (°)	
FL EA 5W 840 BK	4099854429552	5	1050	870	4000	-20...+40	220-240	40	50/60	≥0.5	95	25000
FL EA 10W 840 BK	4099854429491	10	2100	1750	4000	-20...+40	220-240	76	50/60	≥0.7	95	25000
FL EA 15W 840 BK	4099854429514	15	3150	2600	4000	-20...+40	220-240	113	50/60	≥0.7	95	25000
FL EA 24.5W 840 BK	4099854429538	24.5	5150	4600	4000	-20...+40	220-240	180	50/60	≥0.7	100	25000







		230 V~		
				
FL EA 5W 840 BK	0.0108m ²	78	97	124
FL EA 10W 840 BK	0.0108m ²	57	72	92
FL EA 15W 840 BK	0.0108m ²	46	58	74
FL EA 24.5W 840 BK	0.032m ²	19	24	30

* Eignung der Wand/Decke prüfen. Wo Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie sich beraten. * Vérifier l'adéquation du mur/plafond. En cas d'incertitude, demandez conseil à un professionnel. * Controllare l'idoneità della parete o del soffitto. In caso di dubbi, consultare un professionista. * Compruebe la idoneidad de la pared o techo. Si no está seguro, busque asesoramiento profesional. * Verifique a adequação da parede/techo. Se não tiver a certeza, procure aconselhamento profissional. * Ελέγξτε τον τοίχο/την οροφή ως προς την καταλληλότητα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ζητήστε επαγγελματική συμβουλή. * Controleer wand/plafond op geschiktheid. Als u niet zeker bent, vraag dan professioneel advies. * Controllera vägg/tak för lämplighet. Om du är osäker, sök professionell rådgivning. * Tarkista seinärunkaton sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta. * Sjekk om vegg/taket egner seg. Oppsøk profesjonell rådgivning dersom du er usikker. * Kontrollær vegg/loft for egnethet. Hvis du er usikker, skal du søge professionell rådgivning. * Zkontrolujte vhodnost stěny/stropu. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu. * Проверьте стену/потолок на пригодность. Если у вас есть сомнения, обратитесь за профессиональной консультацией. * Ellenőrizze a fal/mennyezet alkalmaságát. Ha bizonytalan, kérjen szakszert tanácsot. * Sprawdź, czy ściana/sufit nadają się do montażu. W razie wątpliwości zasięgnij porady wykwalifikowanej osoby. * Skontrolujte vhodnost steny/stropu. Ak si nie ste istí, vyhľadajte odbornú pomoc. * Prevērtie pirmoņost stēnu/stropa. Ce niste pārpācīti, pasīvēt naīstet strokovjāka. * Duvann/tavanin uygun olu olmadığını kontrol edin. Emin değilseniz uzman bir kişiden destek alın. * Proveri-te prikladnost zida/stropa. Ako niste sigurni, potražite stručni savjet. * Verificati dacă pereții/tavanul este adecvat. În caz de incertitudine, solicitați consultanță de specialitate. * Проверте пригодность на стени/потолка. Ако не сте сигурни, потърсете професионален съвет. * Käsitse seinat/katolad. Kui te ei ole kindel, küsi nõu professionaalselt nõu. * Patikite sienos/lubas. Jei turite abejonę, kreipkitės patarimų iš profesionalo. * Pārbaudiet sienas/griestu nodarītību. Neskatoties gadījumā meklējiet profesionālu padomu. * Proverite pogodnost zida/plafona. Ako niste sigurni, potražite stručni savjet. * Перевірте придатність стін/стелі. Якщо ви не впевнені, зверніться за професійною консультацією. * Қабырғаны/тебені жарамдылығын тексеріңіз. Егер сенімді болмасаңыз, кәсіби кеңеске жүгініңіз.



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire. WA1 1GG. United Kingdom

G11211049
07.02.2025