



Einhell

ACCESSORY



Akku

18V 3Ah PXC Plus Twinpack

Art.-Nr.: 4511631

Ident.-Nr.: 21013

EAN-Code: 4006825673692

Der Einhell 18 V 3,0 Ah Power X-Change PLUS im Twin-Pack gehört zum untereinander kombinierbaren Power X-Change-System von Einhell. Die universell einsetzbaren Power X-Change-Akkus versorgen alle Akku-Geräte der gesamten Produktfamilie mit Kraft und Ausdauer. Lithium-Ionen-Zellen der neuesten Generation schaffen 100 % mehr Power für maximale Kraft in allen Anwendungen und das mit einer kompakteren Bauweise und Gewichtsreduktion. Die PLUS-Technologie steht für extra Power bei leistungsintensiven Arbeiten. Der 18 V 3,0 Ah PXC PLUS ist auch geeignet für den Twin-Pack Einsatz bei 36-V-Anwendungen. Geliefert werden zwei 3,0 Ah Power X-Change PLUS Akkus. Ein Ladegerät ist separat erhältlich.

Ausstattung

- Universell verwendbar für alle Power X-Change Geräte
- PLUS-Technologie: mehr Power für leistungsintensive Arbeiten
- Kabellose Freiheit und Flexibilität rund um Haus und Garten
- Batteriemanagementsystem (ABS) zur optimalen Akku-Überwachung
- Beste Performance, Sicherheit, Laufzeit und Lebensdauer dank ABS
- Geringe Selbstentladung dank hochwertiger Li-Ionen Zellen
- 3-stufige LED-Anzeige zur Ladestandskontrolle
- Hoher Stoßschutz und gute Griffigkeit durch gummiertes Gehäuse
- Vor Staub und Korrosion geschütztes Gehäuse
- Griffmulde zur einfachen Entnahme des Akkus aus einem Gerät
- Twin-Pack Einsatz bei 36 V-Anwendungen



Technische Daten

- | | |
|------------------|----------|
| - Spannung | 18 V |
| - Akku-Kapazität | 3000 mAh |
| - Max. Power | 900 W |
| - Anzahl Akkus | 2 STK |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 1.18 |
| - Bruttogewicht (kg) | 1.25 |
| - Maße Einzelverpackung | 119 x 88 x 180 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 8 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 10.1 kg |
| - Maße Exportkarton | 294 x 252 x 214 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 13616 |

