



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Ratschenschrauber

TE-RW 18/60 Li-Solo

Art.-Nr.: 4514320

Ident.-Nr.: 21014

EAN-Code: 4006825680621

Der Einhell Akku-Ratschenschrauber TE-RW 18/60 Li-Solo ist ein effizientes Werkzeug für die Hobby-Werkstatt und ist Teil der Power X-Change Familie. Kompakt gebaut ist der Ratschenschrauber geeignet für Arbeiten an Engstellen. Mit seiner 3/8"-Werkzeugaufnahme und einem Drehmoment von 60 Nm kann der Ratschenschrauber selbst fester sitzende Schrauben lösen und anziehen. Das Umschalten von Rechts- auf Linkslauf gelingt einfach per Schalter. Mithilfe der Drehzahlelektronik kann anwendungsgerecht gearbeitet werden. Das integrierte LED-Licht sorgt für die optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs. Zum Lieferumfang gehört ein Adapter auf eine 1/2"-Werkzeugaufnahme. Ohne Akku und Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Akku notwendig
- Kompaktes Gerät, ideal für Anwendungen im Fahrzeugbereich
- Ebenfalls nutzbar als Handratsche
- Robuste 3/8-Zoll-Werkzeugaufnahme
- Hohes Drehmoment zum Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern
- Einfaches Umschalten für Rechts-/Linkslauf
- Stufenlose Drehzahlelektronik für anwendungsgerechtes Arbeiten
- Ergonomisches Design mit Softgrip für angenehmes Arbeiten
- Großflächiger Schalter für verschiedene Griffpositionen
- LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Inkl. Adapter von 3/8" auf 1/2"-Werkzeugaufnahme
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)





Technische Daten

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| - Leerlaufdrehzahl | 260 min ⁻¹ |
| - Max. Drehmoment | 60 Nm |
| - Werkzeugaufnahme (4-Kant) | 0.38 Zoll |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 0.82 |
| - Bruttogewicht (kg) | 1.3 |
| - Maße Einzelverpackung | 373 x 93 x 93 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 8 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 10.8 kg |
| - Maße Exportkarton | 391 x 384 x 202 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 6880 14800 17160 |



Als Sonderzubehör erhältlich



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511627
EAN-Code: 4006825673227
Einhell Accessory



PXC+ 18V 3,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511618
EAN-Code: 4006825672794
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



18V 3Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511631
EAN-Code: 4006825673692
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



E-Case S-F
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540011
EAN-Code: 4006825653991
Einhell Accessory



PXC+ 18V 5-8Ah MULTI
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



PXC 18V 3,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change
Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



18V 4Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511629
EAN-Code: 4006825673685
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
B1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory



E-Case L with wheels
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540014
EAN-Code: 4006825660562
Einhell Accessory



E-Case M
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540021
EAN-Code: 4006825667721
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	Befestigen und Lösen ¹ (null)
1.5 Ah	155
2.0 Ah	305
2.5 Ah	385
3.0 Ah	460
4.0 Ah	610
5.2 Ah	790
6.0 Ah	920
8.0 Ah	1220

Testaufbau:

1) -