

RealPower PB-20000PD Pro PowerPack

ultron AG

Bundle aus Powerbank mit 20.000 mAh zum Laden von mobilen Endgeräten
inkl. Notebooks und 65 Watt GaN Wandladegerät



- 20.000 mAh Kapazität (72 Wh)
- USB Type-C PD (Power Delivery) und Quick Charge 3.0
- Lädt Notebooks mit bis zu 100 Watt
- Schnelle Aufladung mit bis zu 65 Watt
- Aluminiumgehäuse
- Inklusive 65 W GaN Netzteil

Beschreibung

DE

Die edle Powerbank RealPower PB-20000PD Pro hat mit satten 20.000 mAh einiges unter der Haube ihres hochwertigen Aluminiumgehäuses. Neben Tablets und Smartphones werden auch Notebooks unterwegs mit neuer Energie versorgt. Letztere laden über USB Type-C PD mit bis zu 100 Watt. Der USB-Port mit Quick Charge 3.0-Technologie beliefert Smartphones sowie Tablets mit Strom und sorgt unterwegs in Windeseile für volle Akkus. Auch das 65 Watt starke Netzteil versorgt Smartphones, Tablets sowie Notebooks mit Strom und nutzt die innovative GaN-Technologie.

GB

The noble powerbank RealPower PB-20000PD Pro has a full 20.000 mAh capacity under the hood of its high-quality aluminum housing. In addition to tablets and smartphones, it is also able to supply notebooks with new energy on the go. Notebooks can be charged via USB Type-C PD with up to 100 watt. The USB port with Quick Charge 3.0 technology delivers power to smartphones and tablets and ensures fully charged batteries on the go in no time at all. The 65 watt power supply also supplies smartphones, tablets and notebooks with power and uses the innovative GaN technology.

FR

Avec ses 20.000 mAh, le Powerbank RealPower PB-20000PD Pro noble a beaucoup de capacité sous le capot de son boîtier en aluminium de haute qualité. En plus des tablettes et des smartphones, il alimente également en déplacement les notebooks en énergie. Recharger le dernier jusqu'à 100 watts via l'USB typeC PD. Le port USB avec la technologie Quick Charge 3.0 délivre du courant aux Smartphones ainsi qu'aux tablettes et assure le plein des batteries en déplacement. Le bloc d'alimentation de 65 watts alimente également les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables et utilise la technologie innovante GaN.

www.ultron.de

RealPower PB-20000PD Pro PowerPack

ultron AG

Bundle aus Powerbank mit 20.000 mAh zum Laden von mobilen Endgeräten
inkl. Notebooks und 65 Watt GaN Wandladegerät

DE

Eigenschaften

- 20.000 mAh Kapazität (72 Wh)
- USB Type-C PD (Power Delivery) und Quick Charge 3.0
- Lädt Notebooks mit bis zu 100 Watt
- Schnelle Aufladung mit bis zu 65 Watt
- Eingang: 5 - 20 V / 65 W max.; 5 V 2.400 mA; 9 - 15 V 3.000 mA; 20 V 3.250 mA (Type-C PD)
- Ausgang: 5 - 12 V / 18 W max.; 5 V 3.000 mA; 9 V 2.000 mA; 12 V 1.500 mA (USB); 5 - 20 V / 100 W max., 5 V 2.400 mA, 9 - 15 V 3.000 mA, 20 V 5.000 mA (USB Type-C PD)
- Schutz gegen übermäßige Ladung und Entladung
- Inklusive 65 W GaN Netzteil

FR

Propriétés

- Capacité de 20.000 mAh (72 Wh)
- USB type-C PD (Power Delivery) et Quick Charge 3.0
- Recharge les notebooks avec jusqu'à 100 watts
- Recharge rapide jusqu'à 65 watts
- Entrée: 5 - 20 V / 65 W max.; 5 V 2.400 mA; 9 - 15 V 3.000 mA; 20 V 3.250 mA (type C PD)
- Sortie: 5 - 12 V / 18 W max.; 5 V 3.000 mA; 9 V 2.000 mA; 12 V 1.500 mA (USB); 5 - 20 V / 100 W max., 5 V 2.400 mA, 9 - 15 V 3.000 mA, 20 V 5.000 mA (USB type C PD)
- Protection contre la charge et la décharge excessives
- 65 W GaN power supply included

GB

Features

- 20.000 mAh capacity (72 Wh)
- USB Type-C PD (power delivery) and Quick Charge 3.0
- Charges notebooks with up to 100 watt
- Quick charge with up to 65 watt
- Input: 5 - 20 V / 65 W max.; 5 V 2.400 mA; 9 - 15 V 3.000 mA; 20 V 3.250 mA (Type-C PD)
- Output: 5-12 V / 18 W max.; 5 V 3.000 mA; 9 V 2.000 mA; 12 V 1.500 mA (USB); 5-20 V / 100W max., 5 V 2.400 mA, 9-15 V 3.000 mA, 20 V 5.000 mA (USB Type-C PD)
- Protection against excessive charging or discharging
- Alimentation GaN 65 W include

Lieferumfang

- RealPower PB-20000PD Pro
- USB auf Type-C und USB Type-C Ladekabel
- 65 W GaN Netzteil
- Bedienungsanleitung
- Service Karte

Vertriebsinformationen/Sales info

Artikel-Nr./item number: 408097

EAN-Code: 4040895010568

Verpackungseinheit/packaging unit: 20 pcs.

Abmessungen/dimensions (Breite/Höhe/Tiefe)

- Produkt/product: 79 x 23 x 171 mm
- Verpackung/package: 200 x 142 x 32 mm
- Karton/outer carton: 445 x 210 x 320 mm

Gewicht/weight:

- Produkt/product: 567 g
- Verpackung/package: 732 g
- Karton/outer carton: 15 kg

Kennzeichnung: CE

Ursprungsland/country of origin: VR China

August-Schmidt-Str. 7 | D-52477 Alsdorf

Telefon: +49(0) 800 / 85 87 66 24

Telefax: +49(0) 2404 / 9181 20

E-Mail: info@ultron.de

Nur in Deutschland/Only in Germany:

Service & Support: 0800-ULTRON RMA
(0800-858766 762)

Vertriebs-Infos: 0800-ULTRON AG
(0800-858766 24)

International:

Service & Support: +49 (0) 2404 / 918-132

Sales Infos: +49 (0) 2404 / 918-100

Fax: +49 (0) 2404 / 912-120

REALPOWER

apple iPhone



bis zu
4,8



bis zu
5,3



bis zu
4,9

Samsung Galaxy



bis zu
4,4



bis zu
4,9

iPad mini (2021)



bis zu
2,9

Samsung Galaxy Tab A7



bis zu
2,1